



CoreLine Trunking gen2

LL212X 7x1.5 BC

LL212X | Coreline Trunking Gen2

CoreLine Trunking gen2 è un sistema di linee di luce progettato per la semplicità. È disponibile in diverse lunghezze, pacchetti di flusso e aperture del fascio per adattarsi a ogni progetto e applicazione. Facile da usare e da integrare con farette e sensori, CoreLine Trunking gen2 fornisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità con protezione aggiuntiva contro l'ingresso accidentale di acqua. L'innovativo sistema è anche facile da montare e installare per retrofit e ristrutturazioni più rapidi.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Service tag	Si
Tier	Performance
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	1.130 mm
Larghezza complessiva	80 mm
Altezza complessiva	50 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	50 x 80 x 1130 mm
Materiale	Acciaio

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Colore accessori	Bianco
Peso netto (Pezzo)	1,650 kg
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LL212X 7x1.5 BC
Nome completo prodotto	LL212X 7x1.5 BC
Full EOC	871951410840000
Descrizione codice locale	10840000
Codice d'ordine	10840000

CoreLine Trunking gen2

Codice materiale (12NC)	910925867583
Codice locale	10840000
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514108400
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1

EAN/UPC - Case	8719514108400
Codice famiglia prodotto	LL212X [Coreline Trunking Gen2]

Disegno tecnico




per @lignify

Encastré

Shine & SillSpace definition

à encastrer



Directives d'installation pour modèle autonome Formatis impérial et métrique

Préparer les luminaires pour le montage

1. Pour le montage de surface

2. Pour le montage encastré

3. Montage dans un plafond à profilé en T

4. Montage encastré

5. Montage encastré

6. Montage encastré

