



CoreLine Trunking gen2

LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3

CoreLine Trunking gen2, 102 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Bredstrålande ljusfördelning, Frostad, Vit, IP20

CoreLine Trunking Gen2 är ett skensystem designat för enkelhet. Den finns i flera längder, ljusflöden och spridningsvinklar som passar olika projekt och applikationer. CoreLine Trunking Gen2 är lätt att använda och kan integreras med spottar och sensorer som ger en jämn och högkvalitativ belysning med extra skydd mot vattenintrång. Det innovativa systemet är även enkelt att montera och installera för snabbare eftermonteringar och renoveringar.

Produktdata

Allmän information		Ljuskällans spridningsvinkel		120 °
Utbytbar ljuskälla	Nej	Ljuskällans färg		840 neutralvit
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Optiktyp		Bredstrålande ljusfördelning
Driftdon ingår	Ja	Armaturens ljusfördelning		84° x 84°
Service tag	Ja	Enhetlig bländmärkning		22
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet		
Värdegrappa	Prestanda	Ingångsspänning		220–240 V
Garantitid	5 år	Line Frequency		50 to 60 Hz
Sustainability rating	-	Initial CLO-energiförbrukning		- W
Ljusteknik		Average CLO power consumption		- W
Ljusflöde	16 000 lm	Ingående ström		22,5 A
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K	Ingåendetid		0,300 ms
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	157 lm/W	Effektförbrukning		102 W
Färgåtergivningindex	>80	Effektfaktor (fraktion)		0.95

CoreLine Trunking gen2

Anslutning	Kontaktdon, 5-poligt
Kabel	-
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	12
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Genomgående kabel	Genomgående kabel, 3-fas
Total harmonisk distorsion	20 %

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Frostad
Total längd	3 400 mm
Total bredd	80 mm
Total höjd	50 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	50 x 80 x 3400 mm
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Nettovikt (styck)	5,200 kg

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC plus-märkning

EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Omgivningstemperatur	-20 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips)	SDCM≤3


Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 5 %	50 000 tim
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 10 %	100 000 tim
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L85
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	L75

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3
Fullständigt produktnamn	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3
Full EOC	871951410955100
Beskrivning av lokal kod	7216091
Beställningsnummer	910925867699
Materialnummer (12NC)	910925867699
Lokal kod	7216091
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514109551
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8719514109551
Produktfamiljskod	LL234X [Coreline Trunking Gen2]

Måttskiss



CoreLine Trunking gen2

