

PHILIPS

Lighting



Maxos Fusion

LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA

Maxos Fusion, 55 W, 10000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Texturé, Blanc

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit

| Informations générales | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Source lumineuse remplaçable | Non |
| Nombre d'appareillages | 1 unité |
| Driver inclus | Oui |
| Code famille de produits | LL523X [Maxos fusion Panel] |
| Type de lampe | LED |
| Valeur ajoutée | Premium |


| Données techniques de l'éclairage | |
|--|------------------|
| Flux lumineux | 10.000 lm |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 183,6 lm/W |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | >80 |
| Valeur de scintillement (PstLM) | 1 |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,4 |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s) |
| Température de couleur | 840 blanc neutre |

Maxos Fusion

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| Type d'optique | Faisceau extensif | Inflammabilité | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 85° x 85° | | |
| Indice UGR | 22 | | |
| Fonctionnement et électricité | | | |
| Tension d'entrée | 220-240 V | | |
| Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz | | |
| Courant d'appel | 4,5 A | | |
| Durée courant d'appel | 1 ms | | |
| Consommation électrique | 55 W | | |
| Facteur de puissance (fraction) | 0,97 | | |
| Connexion | Unité de connexion 7 pôles | | |
| Câble | - | | |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 18 | | |
| Température | | | |
| Gamme de températures ambiantes | -20 à +35 °C | | |
| Commandes et gradation | | | |
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui | | |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation avec interface DALI | | |
| Interface de commande | DALI | | |
| Flux lumineux constant | Non | | |
| Mécanique et boîtier | | | |
| Matériaux du corps | Acier | | |
| Matériaux du réflecteur | - | | |
| Matériaux optiques | Polycarbonate | | |
| Matériaux du cache optique/de la lentille | Polycarbonate | | |
| Matériaux de fixation | Acier | | |
| Couleur du corps | Blanc | | |
| Finition du cache optique/de la lentille | Texturé | | |
| Longueur totale | 2.276 mm | | |
| Largeur totale | 62 mm | | |
| Hauteur totale | 14 mm | | |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 14 x 62 x 2276 mm | | |
| Approbation et application | | | |
| Indice de protection | IP20 [Protection des doigts] | | |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02 [0,2 J standard] | | |
| Évaluation de la durabilité | Lighting for circularity | | |
| Classe de protection CEI | Classe de sécurité I | | |
| Essai au fil incandescent | Température 850 °C, durée 30 s | | |
| Inflammabilité | | | |
| Marquage CE | Oui | | |
| Marquage ENEC | Marquage ENEC | | |
| Garantie | 5 ans | | |
| Conforme à RoHS | Oui | | |
| Performances initiales | | | |
| Tolérance de flux lumineux | +/-7% | | |
| Chromaticité initiale | (0.34, 0.35) SDCM <3 | | |
| Tolérance de consommation électrique | +/-11% | | |
| Durées de vie (conformes IES) | | | |
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5 % | | |
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10 % | | |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h | L95 | | |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L85 | | |
| Conditions d'application | | | |
| Performance température ambiante Tq | 25 °C | | |
| Niveau de gradation maximal | 1% | | |
| Convient pour la commutation aléatoire | Non applicable | | |
| Données du produit | | | |
| Nom du produit de la commande | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA | | |
| Nom de produit complet | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA | | |
| Code EOC | 871951415036200 | | |
| Code de commande | 8719514150362 | | |
| Code 12NC | 910925867853 | | |
| Code de commande local | 8719514150362 | | |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 | | |
| Poids net (pièce) | 2,400 kg | | |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8719514150362 | | |
| Conditionnement par carton | 1 | | |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8719514150362 | | |

Maxos Fusion

Schéma dimensionnel



© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, décembre 4 - Les données sont sujettes à changement