

PHILIPS

Lighting



Pacific LED Gen5

WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700

Pacific LED Gen5, Waterproof, 15.2 W, L700 mm, 2300 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08

Pacific LED gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels contemporains et difficiles. Il s'agit d'un luminaire très robuste, compact et fiable offrant une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l'industrie automobile, de l'industrie alimentaire et de l'industrie lourde. Il s'avère également très intéressant dans les parkings couverts et les entrepôts. Les luminaires Pacific LED gen5 offrent une qualité de lumière supérieure et sans artefact et un éclairage homogène ; ils sont proposés avec plusieurs optiques et une large gamme de flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm). Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de plans d'éclairage optimisés. Les luminaires sont également conçus selon une approche circulaire, ce qui signifie qu'ils sont très faciles à entretenir et peuvent être modernisés de manière à prolonger leur cycle de vie complet. Ces luminaires se démarquent en raison de leur installation simple et rapide qui facilite le câblage traversant, des diverses options de raccordement et de montage qu'ils offrent, mais aussi en raison de leur coût total de possession exceptionnel, leur efficacité énergétique et leur maintenance aisée permettant de limiter au minimum les interruptions d'opérations dans les applications exigeantes. Pour que la solution Pacific LED gen5 soit encore plus complète, l'intégration système avec Interact Industry permet d'optimiser l'efficacité, de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la gestion de l'éclairage, la productivité et la sécurité, ce qui en fait une solution évolutive à tous les points de vue. Découvrez la solution Pacific LED gen5. Des performances optimales pour des environnements exigeants.

Pacific LED Gen5

Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Données du produit

Informations générales		Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Source lumineuse remplaçable	Oui		
Nombre d'appareillages	1 unité		-
Driver inclus	Oui		
Service Tag	Oui		
Type de lampe	LED		
Valeur ajoutée	Premium		
Classe de maintenance	Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques		
Garantie	5 ans		
Évaluation de la durabilité	Signify Circle		
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Flux lumineux	2.300 lm	Matériaux du corps	Polycarbonate
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Matériaux du réflecteur	-
Efficacité lumineuse (nominale)	151 lm/W	Matériaux optiques	Polycarbonate
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Température de couleur	840 blanc neutre	Matériaux de fixation	Acier
Type d'optique	Faisceau extensif	Couleur du corps	Blanc
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	93° x 93°	Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Indice UGR	19	Longueur totale	686 mm
Fonctionnement et électricité		Largeur totale	96 mm
Tension d'entrée	220 à 240 V	Hauteur totale	68 mm
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	68 x 96 x 686 mm
Courant d'appel	17 A	Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Durée courant d'appel	0,244 ms	Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Consommation électrique	15,2 W	Poids net (pièce)	1,580 kg
Facteur de puissance (fraction)	0.94		
Connexion	Connecteur à poussoir 5 pôles	Approbation et application	
Câble	-	Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	33	Inflammabilité	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Convient pour la commutation aléatoire	Non	Marquage CE	Oui
Classe de protection CEI	Classe électrique I	Marquage ENEC	Marque ENEC plus
Distorsion harmonique totale	13 %	Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Commandes et gradation		Spécification des risques photobiologiques	
Variation de l'intensité lumineuse	Non	Conforme à RoHS	Oui
		Performance température ambiante Tq	25 °C
		Valeur de scintillement (PstLM)	1
		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
		Gamme de températures ambiantes	-25 à +45 °C
Performances initiales		Spécification des risques photobiologiques	
		Conforme à RoHS	Oui
		Performance température ambiante Tq	25 °C
		Valeur de scintillement (PstLM)	1
		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
		Gamme de températures ambiantes	-25 à +45 °C

Pacific LED Gen5

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L95
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L90

Données du produit


Nom du produit de la commande	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700
-------------------------------	-----------------------------------

Nom de produit complet	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700
Code EOC	871951462352100
Code de commande	8719514623521
Code 12NC	910925868287
Code de commande local	8719514623521
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514623521
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514623521
Code famille de produits	WT490C [Pacific LED gen5]

Schéma dimensionnel



Données photométriques



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287

Pacific LED Gen5



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement