



UniStreet gen2 Solar

VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S

UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Haz medio 10, Seguridad clase III, IP66

Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Acceso lateral para diámetro de 48 a 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase III, Unidad de conexión de 2 polos

Datos del producto

Información general		Conexión	
Fuente de luz sustituible	Sí	Cable	-
Driver incluido	No	Clase de protección IEC	Seguridad clase III
Light source engine type	LED	Surge Protection (Common/Differential)	-
Service tag	Sí	Controles y regulación	
Período de garantía	5 años	Regulable	No
Datos técnicos de la luz		Posibilidades de configuración	Configurable
Ratio de potencia lumínica ascendente	0	Interfaz de control	-
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K	Ejemplo de regulación solar	configurable via charge controller
Índice de reproducción cromática (IRC)	70	Mecánicos y de carcasa	
Número de fuentes de luz	1	Material de la carcasa	Aluminio fundido
Color de la fuente de luz	730 blanco cálido	Material óptico	Polimetileno metacrilato
Apertura de haz de luz de la luminaria	155° x 86°	Material del cierre óptico/lente	Vidrio templado
Tipo de óptica al aire libre	Haz medio 10	Fixation material	Aluminio
Área de proyección efectiva	0,0251 m ²	Color de la carcasa	Gris
Operativos y eléctricos		Dispositivo de montaje	Acceso lateral para diámetro de 48 a 60 mm
Tensión de entrada	24 V		

UniStreet gen2 Solar

Forma del cierre óptico/lente	Plano
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Longitud global	620 mm
Anchura global	234 mm
Altura global	95 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	95 x 234 x 620 mm
Ubicación de la batería	on-pole, in-ground
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	0°
Tipo de cubierta óptica	Cristal plano
Peso neto (pieza)	4,200 kg

Aprobación y aplicación

Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-7%
Cromaticidad inicial	(0.434, 0.403) SDCM <5
Índice Tolerancia del índice de reproducción cromática	+/-2
Desviación estándar de coincidencia de color (elipse McAdam)	SDCM≤5

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	10 %
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h	10 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h	-

Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) L98 con una vida útil mediana* de 100.000 h

Datos de sostenibilidad

Sustainability rating	Unclassified
Categoría de reparación	Clase de reparación B. El driver y la fuente de luz de esta luminaria pueden ser sustituidos por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un periodo prolongado de tiempo.
Carbono integrado (A1-A3)	103 kg CO _{2e}
Proporción de material no virgen del producto	6,87 %
Proporción de contenido reciclable del producto terminado	64,3 %
GWP total B6 (kg CO _{2eq}) Unidad declarada	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO _{2eq} / kWh)
GWP total B6 (kg CO _{2eq}) Unidad Funcional	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO _{2 eq} / kWh)

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S
Nombre completo del producto	VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S
Full EOC	871951462368200
Código de pedido	62368200
Código 12NC	910925868304
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514623682
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8719514623682
Código de gama de producto	VGP282 [UNISTREET GEN2 MINI SOLAR]

UniStreet gen2 Solar

Plano de dimensiones

