



ClearWay gen2

BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO-DDF2

ClearWay gen2, Road & street light, 26.5 W, 3026 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Medelstrålande ljusfördelning 12, Säkerhetsklass II, IP66

ClearWay gen2 gör att du kan dra nytta av fördelarna med LED-teknologi direkt. Den andra generationens armaturer baseras på sin föregångares styrkor och är utformade för att minska den totala ägandekostnaden. ClearWay gen2 förbättrar de viktigaste aspekterna med gatubelysning jämfört med traditionell belysning. Den här prisvärda belysningslösningen är perfekt för nya gator och för renovering av befintlig belysning. Den ger hög, klar ljusqualität och avsevärt mycket lägre energi- och underhållskostnader. ClearWay gen2 kombinerar ljus av hög kvalitet med alla fördelar med LED, såsom energibesparingar och lång livslängd. Fler fördelar men i en tunnare och lättare design som gör den enklare att installera.

Produktdata

Allmän information		överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar	
Lampfamiljskod	LED35 [LED module 3500 lm]	Garantitid	5 år
Utbytbar ljuskälla	Ja	Sustainability rating	Signify Circle
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Ljusteknik	
Driftdon ingår	Ja	Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Typ av ljuskälla	LED	Ljusflöde	3 026 lm
Service tag	Ja	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Lighting Technology	LED	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	114 lm/W
Värde trappa	Prestanda	Färgåtergivningsindex	80
Servicevänlighetsklass	Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter,	Ljuskällans färg	830 varmvit
		Armaturens ljusfördelning	160° - 42° x 54°

ClearWay gen2

Optiktyp utomhus	Medelstrålande ljusfördelning 12
Effektiv projicerad yta	0,1151 m²

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	26.5 W
Average CLO power consumption	27 W
Slutlig CLO-energiförbrukning	27.5 W
Ingående ström	43 A
Ingåendetid	0,26 ms
Effektförbrukning	26,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.95
Anslutning	5-polig tryckanslutning
Kabel	Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	20
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Surge Protection (Common/Differential)	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet, reglerande
Styrgränssnitt	Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning
Konstant ljusflöde	Ja
Max. dimringsnivå	0 % (digital)
Inbyggd styrning	Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 2

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Härdat glas
Fixation material	Aluminium
Armaturhusets färg	Grå
Monteringsenhet	Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	482 mm
Total bredd	330 mm
Total höjd	93 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	93 x 330 x 482 mm
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Standardvinkel för sidoingång	0°

Typ av optisk kåpa	Planglas
Nettovikt (styck)	5,815 kg

Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Fotobiologisk riskspecifikation	3,1 m
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Omgivningstemperatur	–40 till +50 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-7%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Init. Tolerans för färgåtergivningsindex	+/-2
Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips)	SDCM≤5

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)


Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	L100
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar	L100

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO-DDF2
Fullständigt produktnamn	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO-DDF2
Full EOC	871951473823200
Beskrivning av lokal kod	7728340
Beställningsnummer	910925868877
Materialnummer (12NC)	910925868877
Lokal kod	7728340
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514738232
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8719514738232
Produktfamiljskod	BGP307 [ClearWay gen2]

ClearWay gen2

Måttskiss



Fotometriska data



Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925868874

