



Maxos fusion

LL623T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH

LL623T | Maxos fusion Rail, Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Anzahl Betriebsgeräte	-	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Betriebsgerät inklusive	Nein	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Service Tag	Ja	Elektrischer Anschluss	Stromschiene
Portfolio	Best	Kabel	-
Garantiedauer	5 Jahre	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	-
Lichttechnische Daten		IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Ähnlichste Farbtemperatur	-	Lichtregelung und Dimmen	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	- Grad	Dimmbar	-
Optik	-	Betriebsgerät	-
Ausstrahlungswinkel Leuchte	-	Steuerungsschnittstelle	-
		Konstanter Lichtstrom	Nein
		Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

Lichtregelung	-
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Stahl
Reflektor-Material	-
Optisches Material	-
Material optische Abdeckung	-
Befestigungsmaterial	Stahl
Gehäusefarbe	Weiß
Ausführung optische Abdeckung	-
Reflektoroberfläche	-
Gesamte Länge	2.276 mm
Gesamte Breite	62 mm
Gesamte Höhe	42 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 62 x 2276 mm
Material	Stahl
Kompatibler Decken- oder Deckenmontagezubehörtyp	Visible profile ceiling version
Schutzart (IP)	IP54 [Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Zubehörfarbe	Weiß
Explosionsgefahrenklasse	-
Nettogewicht (Stück)	2,348 kg
Notfallbetrieb	
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Notbeleuchtung	-

Genehmigung und Anwendung	
Glühfadentest	-
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C

Daten zur Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified

Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL623T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL623T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH
Gesamt-Produktcode	872016942547799
Bestellcode	8720169425477
Material-Nr. (12NC)	910925869442
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169425477
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514772328
Produktfamiliencode	LL623T [Maxos fusion Rail]

Abmessungsskizzen



