



# Maxos Fusion

## LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH 1PCS

LL623T | Maxos fusion Rail, Bianco

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	
Numero di riduttori	-		
Driver incluso	No		
Service tag	Si		
Tier	Specifiche tecniche		
Periodo di garanzia	5 anni		
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Temperatura di colore correlata (Nom)	-	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Angolo del fascio della sorgente luminosa	- °	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Tipo di ottica	-	Connessione	Binario
		Cavo	-
		Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	-
		Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

# Maxos Fusion

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	-
Driver/unità alimentazione/trasformatore	-
Interfaccia di controllo	-
= Emissione luminosa costante	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Controllo integrato	-

  

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	-
Materiale copertura ottica/lenti	-
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	-
Finitura riflettore	-
Lunghezza complessiva	2.276 mm
Larghezza complessiva	62 mm
Altezza complessiva	42 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	42 x 62 x 2276 mm
Materiale	Acciaio
Tipo di accessorio compatibile per installazione a soffitto	Visible profile ceiling version
e una gestione termica	IP54 [Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Colore accessori	Bianco
Classe rischio di esplosione	-
Peso netto (Pezzo)	3,200 kg

  

Funzionamento di emergenza	
Emergenza centralizzata	No

Illuminazione di emergenza	-
----------------------------	---

  

Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	-
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	-
Conformità a RoHS EU	Si
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +35 °C

Dati sulla sostenibilità	
Rating di sostenibilità	Unclassified

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH 1PCS
Nome completo prodotto	LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH 1PCS
Full EOC	871951477248900
Descrizione codice locale	77248900
Codice d'ordine	77248900
Codice materiale (12NC)	910925869458
Codice locale	77248900
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514772489
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8719514772489
Codice famiglia prodotto	LL623T [Maxos fusion Rail]

## Disegno tecnico



