



# Maxos Universal

## LL515S 46S\_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH

Maxos Universal, trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 4000 K, Fascio largo, Testurizzata, Bianco, IP20

trunking light unit, L1517 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Vernice a spruzzo triplo strato, Unità di alimentazione (On/Off), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli, Cablaggio passante 3 fasi

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Fattore di abbagliamento UGR CEN	
Numero di riduttori	1 unità	22	
Driver incluso	Sì	Funzionamento e parte elettrica	
Service tag	Sì	Tensione in ingresso	220-240 V
Lighting Technology	LED	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Periodo di garanzia	5 anni	Corrente di spunto	20,2 A
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di spunto	0,278 ms
Flusso luminoso	5.700 lm	Consumo energetico	36 W
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Fattore di potenza (frazione)	0.98
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	168 lm/W	Connessione	Unità di connessione 7 poli
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Cavo	-
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	41
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro	Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Tipo di ottica	Fascio largo	Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	85° x 85°	Cablaggio passante alimentazione	Cablaggio passante 3 fasi
		Distorsione armonica totale	5 %

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Interfaccia di controllo	-
= Emissione luminosa costante	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Testurizzata
Finitura riflettore	-
Lunghezza complessiva	1.517 mm
Larghezza complessiva	62 mm
Altezza complessiva	46 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	46 x 62 x 1517 mm
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Peso netto (Pezzo)	1,740 kg

Funzionamento di emergenza	
Emergenza centralizzata	No

Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +35 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-7%
Cromaticità iniziale	(0.34. 0.35) SDCM <3

Tolleranza consumo energetico	+/-11%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤3

Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	10 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L80

Dati sulla sostenibilità	
Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe C, il driver di questo apparecchio può essere sostituito dall'assistenza. Durante lo smontaggio e il rimontaggio è necessaria particolare attenzione e potrebbero essere necessari utensili specifici. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo determinato.

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH
Nome completo prodotto	LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH
Full EOC	871951477298400
Descrizione codice locale	44055599
Codice d'ordine	77298400
Codice materiale (12NC)	910925869509
Codice locale	44055599
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169440555
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8719514772984
Codice famiglia prodotto	LL515S [MAXOS FUSION Universal Retrofit Pan]

# Maxos Universal

## Disegno tecnico

