



Maxos unify

LL551T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH

LL551T | Maxos unify rail 1478mm, IP20 | Fernhalten von Fingern

Ein flexibles Lichtbandsystem, das die bewährten Vorteile einer Tragschiene mit Stromführungsprofil mit verschiedenen Lichtträgerlängen kombiniert. Die speziell entwickelte Linsenoptik mit Flat-Lens-Technologie lenkt das Licht dorthin, wo es benötigt wird. Die hohe Lichtqualität ohne Artefakte sorgt für hohen Sehkomfort und damit eine angenehme und sichere Umgebung – ob für Mitarbeiter oder Kunden. Ein Lichtband, das es ermöglicht, neue Projekte mit einer optimalen Anzahl von Lichtträger zu planen, sowie zur Sanierung von bestehenden Installationen genutzt werden kann. Unsere eingesetzte Betriebsgerätetechnologie (DIA/DEIA) ermöglicht es, dass die Lichtträger mit einer DALI-Steuerung oder zusammen mit Sensoreinheiten auch für unser funkvernetztes Interact Pro System genutzt werden können. Die Sensoreinheiten und damit die Nutzung von Interact Pro können auch in der bestehenden Installation nachgerüstet werden. So können Sie Ihre Anwendung mit den besten Beleuchtungsmöglichkeiten auf den neuesten Stand bringen. Jetzt und in Zukunft.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		EU RoHS-konform		Ja
Portfolio	Best			
Mechanik und Gehäuse		Produktdaten		
Gesamte Höhe	42 mm	Bestell-Produktname	LL551T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]	Gesamtbezeichnung des Produkts	LL551T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]	Gesamt-Produktcode	872016996473099	
Nettogewicht (Stück)	1,940 kg	Bestellcode	8720169964730	
Genehmigung und Anwendung		Material-Nr. (12NC)	910925870288	
CE-Zeichen	Ja	Anzahl pro Verpackung	1	
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169964730	
		Zähler – Pakete pro Außenkarton	10	

EAN Umverpackung	8720169476134
Produktfamiliencode	LL551T [Maxos unify rail 1478mm]

Abmessungsskizzen

