



Maxos fusion

LL500E MPH Gen2 WH

Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Portfolio	Best
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	222 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	213 mm
Gesamte Breite	96 mm
Gesamte Höhe	111 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	111 x 96 x 213 mm
Material	Stahl

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Zubehörfarbe	Weiß
Nettogewicht (Stück)	0,800 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL500E MPH Gen2 WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500E MPH Gen2 WH
Gesamt-Produktcode	872016995633900
Bestellcode	8720169956339

Maxos fusion

Material-Nr. (12NC)	910925870981
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169956339
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1

EAN Umverpackung	8720169956339
Produktfamiliencode	LL500E [Maxos fusion Electrical]

Abmessungsskizzen

