



3-Phasen-Stromschienen

RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)

3-Phasen-Stromschienen, Weiß, IP30 | Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	2.000 mm
Schutzart (IP)	IP30 [Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen]
Zubehörfarbe	Weiß
Nettogewicht (Stück)	1,900 kg

Genehmigung und Anwendung	
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)
Gesamtbezeichnung des Produkts	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)
Gesamt-Produktcode	871155914980600
Bestellcode	8711559149806

3-Phasen-Stromschienen

Material-Nr. (12NC)	910930009118
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559149806
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1

EAN Umverpackung	8711559149806
------------------	---------------

Abmessungsskizzen

