




Aura

RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC

Aura, 121 lm/W, 840 中性白色, DALI

CoreView Pro RC430V 是一款创新型槽型灯，结合间接和直接光输出，可达到 UGR19 标准，无需使用厚重的大型眩光控制板。中央模块可轻松更换，便于未来维护。中央光模块的光线可单独控制，以适应多种应用。BioUp 技术有助于提升室内环境的健康与舒适感。

产品数据

一般信息	
设备组件数	1 个单位
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
质保期	3 年
灯技术	
光通量	5,500 lm
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定)(标称)	121 lm/W
显色指数 (CRI)	80
光源数量	228
光源的光束角度	115 °
光源颜色	840 中性白色
光学类型	光束角度 90°
灯具光束扩散	90°
统一眩光值 CEN	19
操作和电气	
输入电压	220-240 V
线频率	50 or 60 Hz

侵入电流	17.2 A
侵入时间	0.27 ms
功耗	46 W
功率系数 (小数)	0.9
连接	-
线缆	-
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	24
适用于随机开关	是
保护等级 IEC	安全等级 II
控制和调光	
可调光	DALI
控制接口	DALI
最高暗淡级别	3%
机械和外壳	
外壳材料	钢
反射镜材料	钢
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚苯乙烯
外壳颜色	白色 RAL 9003

安装设备	正方形嵌入式安装箱
光罩外观	漫射透镜光学装置
总长度	1,195 mm
总宽度	595 mm
总高度	92 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	92 x 595 x 1195 mm
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
光罩类型	线性水平棱柱反光碗/盖
净重 (每件)	6.890 kg
审批和申请	
灼热丝测试	温度 650°C，持续时间 30 秒
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
CE 标志	是
ENEC 标志	ENEC 标志
光生物学风险	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
符合欧盟 RoHS 规范	是

性能环境温度 Tq	25 °C
环境温度范围	-20 至 +40°C
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	-10% / +10%
初始色度	(0.3847,0.3813)SDCM<3
功耗误差	+/-10%
产品数据	
订单产品名称	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC
完整的产品名称	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC
订购代码	911401522945
材料编号 (12NC)	911401522945
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	2

二维绘图

