



GreenSpace Flex UE

RS378B P6 927 PSU-E MB M55 EU

GreenSpace Flex UE, 6 W, M55 mm, 456 lm, 2700 K, CRI>90, Haz medio, Gris, IP20

GreenSpace Flex se presenta con un concepto de diseño elegante y modular que permite combinar una amplia gama de fuentes de luz y distintos accesorios de marco, cada uno de los cuales atiende a diferentes necesidades estéticas y funcionales y satisface los diversos requisitos de los clientes. Tanto si se trata de brindar un alto confort visual, como de proporcionar un bello e impresionante acento, un ambiente luminoso acogedor, una integración perfecta en un falso techo o simplemente protección contra las salpicaduras de agua y el polvo, con GreenSpace Flex siempre hay una opción adecuada para el cliente.

Advertencias y seguridad

- Un electricista cualificado debe instalar y desmontar la luminaria y cablearla de acuerdo con las normativas eléctricas de la IEE o los requisitos nacionales más recientes, según las instrucciones de montaje del producto.
- Se deben pedir tanto un módulo (RS378B) como un accesorio de marco (RS378Z) para una configuración de luminaria plenamente funcional. El controlador es una parte del módulo y es externa.
- El módulo y el accesorio del marco deben ser compatibles, ambos deben tener el mismo valor de diámetro en la denominación expresada como "Mxx" (p. ej., M43 o M55)

Datos del producto

Información general		Sustainability rating	
Fuente de luz sustituible	No	-	
Número de unidades de equipo	-	Datos técnicos de la luz	
Driver incluido	Sí	Flujo luminoso	456 lm
Lighting Technology	LED	Rojo saturado (R9)	>50
Escalera de valor	Avanzada	Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Período de garantía	3 años	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	76 lm/W
		Índice de reproducción cromática (IRC)	>90

GreenSpace Flex UE

Color de la fuente de luz	927 blanco cálido
Tipo de óptica	Haz medio
Apertura de haz de luz de la luminaria	15°

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Corriente de arranque	20 A
Tiempo de irrupción	0,18 ms
Consumo de energía	6 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector push-in de 2 polos
Cable	Cable de 0,3 m con conector, 2 polos
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	95
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Distorsión armónica total	10 %

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación externa (On/Off)
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Material del reflector	Policarbonato
Material óptico	Aluminio y policarbonato
Material del cierre óptico/lente	-
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Gris
Acabado de cierre óptico/lente	-
Altura global	49 mm
Diámetro global	55 mm
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK04 [0.5 J estándar plus]
Peso neto (pieza)	0,170 kg

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	-
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Especificación de riesgo fotobiológico	0,2 m
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Valor de parpadeo (PstLM)	0,5
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	1
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM ≤3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h	L90

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	RS378B P6 927 PSU-E MB M55 EU
Nombre completo del producto	RS378B P6 927 PSU-E MB M55 EU
Full EOC	871951495080199
Código de pedido	95080199
Código 12NC	911401534891
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514950801
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	48
Embalaje con código EAN/UPC	8719514951136

GreenSpace Flex UE

Plano de dimensiones

