



CoreLine Highbay Gen5

BY121P G5 LED105S/865 PSD WB

CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 6500 K, DALI, Fascio largo, IP65, IK08

Alluminio pressofuso, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli

Dati del prodotto

Informazioni generali		Tipo di ottica	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Fascio largo	
Numero di riduttori	1 unità	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	
Driver incluso	Sì	85° x 85°	
Service tag	Sì	Fattore di abbagliamento UGR CEN	
Lighting Technology	LED	25	
Tier	Performance	Funzionamento e parte elettrica	
Periodo di garanzia	5 anni	Tensione in ingresso	
Dati tecnici di illuminazione		Da 220 a 240 V	
Flusso luminoso	10.500 lm	Frequenza di linea	
Rosso saturo (R9)	<50	50 or 60 Hz	
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K	Corrente di spunto	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	152 lm/W	53 A	
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Tempo di spunto	
Colore sorgente luminosa	865 Cool daylight	0,3 ms	
		Consumo energetico	
		69 W	
		Fattore di potenza (frazione)	
		0.95	
		Connessione	
		Unità di connessione 3 poli	
		Cavo	
		Cavo 0,3 m con connettore 3 poli	
		Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	
		8	

CoreLine Highbay Gen5

Adatto per la commutazione casuale	Si
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Distorsione armonica totale	15 %

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione con interfaccia DALI
Interfaccia di controllo	DALI
= Emissione luminosa costante	No
Standard DALI	DALI-2™
Livello massimo di attenuazione	20%

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Grigio
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	330 mm
Altezza complessiva	99 mm
Diametro complessivo	330 mm
e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]
Peso netto (Pezzo)	3,540 kg

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Rischio fotobiologico	18,2 m
Conformità a RoHS EU	Si
Temperatura ambiente performance Tq	35 °C
Valore di tremolio (PstLM)	0,5
Effetto stroboscopico	1
Intervallo temperatura ambiente	Da -30 a +50 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.316, 0.332) SDCM<5

Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤5

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	10 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L85
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L75

Dati sulla sostenibilità


Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.
Carbonio incorporato (A1-A3)	62,3 kg CO ₂ e
Rapporto materiale non vergine del prodotto	6,64 %
Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito	51,6 %
GWP totale B6 (kg CO ₂ eq) Unità dichiarata	Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP totale B6 (kg CO ₂ eq) Unità Funzionale	Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO ₂ equivalente / kWh)

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB
Nome completo prodotto	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB
Full EOC	871951495579000
Descrizione codice locale	95579000
Codice d'ordine	95579000
Codice materiale (12NC)	911401630508
Codice locale	95579000
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514955790
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8719514955790

CoreLine Highbay Gen5

Disegno tecnico



Fotometrie



Polar Normal (separate) - 911401630508

