



UniFlood M G2

BVP353 12LED 40K 220V L15 15

UniFlood M G2, 2150 lm, 24 W, 840 blanco neutro, Seguridad clase I

Philips UniFlood M gen2 es un proyector LED arquitectónico para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación por proyección de fachadas, paisajes, etc. El diseño robusto, modular y rectangular, cuenta con ópticas de gran eficiencia, lo que lo hace ideal para iluminar multitud de aplicaciones, desde fachadas de varios pisos y puentes hasta monumentos y lugares de interés. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco afinable. Disponible con seis lentes dispersoras diferentes que van desde haces estrechos a anchos y con opción de control DMX512/RDM. Un proyector realmente modular que ofrece a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Driver incluido	Sí	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Lighting Technology	LED	Área de proyección efectiva	0,0256 m ²
Escalera de valor	Óptima	Tensión de entrada	220 a 240 V
Datos técnicos de la luz		Line Frequency	50 to 60 Hz
Flujo luminoso	2.150 lm	Consumo de energía	24 W
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Factor de potencia (fracción)	0.8
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	90 lm/W	Conexión	Latiguillos/cables
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80	Cable	Cable sin clavija, 3 polos

UniFlood M G2

Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Controles y regulación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruído
Material del cierre óptico/lente	Metacrilato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Longitud global	155 mm
Anchura global	140 mm
Altura global	149 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	149 x 140 x 155 mm
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Peso neto (pieza)	1,875 kg
Aprobación y aplicación	
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables

Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	4 SDCM
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BVP353 12LED 40K 220V L15 15
Nombre completo del producto	BVP353 12LED 40K 220V L15 15
Full EOC	871951492474199
Código de pedido	92474199
Código 12NC	911401745533
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514924741
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	8
Embalaje con código EAN/UPC	8719514924741

Plano de dimensiones

