



UniFlood M G2

BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX

UniFlood M G2, 1330 лм, 24 В, RGBW, Dynamic DMX/RDM,
Класс безопасности I

Philips UniFlood M gen2 — это эффективный архитектурный светодиодный прожектор для поверхностного монтажа, который предназначен для фасадного и ландшафтного освещения, а также для заливающего освещения открытых объектов. Надежная модульная прямоугольная конструкция с высокоэффективной оптикой делает его идеальным выбором для освещения чего угодно — от многоэтажных фасадов и мостов до достопримечательностей и памятников. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет. Шесть рассеивающих линз от узкого точечного света до широкого заливающего и дополнительный интерфейс управления DMX512/RDM. Модульный прожектор, который позволяет архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий.

Данные о продукции

Общая информация	
Драйвер в комплекте	Да
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	1 330 лм

Коррелированная цветовая температура (ном.)	-
Эффективность (номинальная) (ном.)	55 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Цвет источника света	RGBW
Тип оптической крышки	Прозрачное стекло

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz

UniFlood M G2

Энергопотребление	24 В
Коэффициент мощности (доля)	0.8
Соединение	Свободные вводы/провода и 2 нажимных разъема 4-полюсных
Кабель	Кабель 0,5 м без вилки, 3-полюсный и 2 кабеля 0,5 м с разъемом, 4-полюсные

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Интерфейс управления	Dynamic DMX/RDM

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Материал оптической крышки	Акрилат
Цвет корпуса	Темно-серый
Общая длина	155 мм
Общая ширина	140 мм
Общая высота	149 мм
Эффективная площадь проекции	0,0256 м²
Размеры (высота x ширина x глубина)	149 x 140 x 155 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
----------------------------------	--

Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I


Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX
Полное название продукта	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX
Полный код продукта	871951492489599
Код заказа	911401745683
Материал № (12NC)	911401745683
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8719514924895
Нумератор — упаковок на внешний короб	8
EAN/UPC — короб	8719514924895

Чертеж размеров



UniFlood M G2

