



UniFlood M G2

BVP353 24LED RGBWW 220V L24 10 DMX

UniFlood M G2, 2350 lm, 50 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM, Seguridad clase I

Philips UniFlood M gen2 es un proyector LED arquitectónico para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación por proyección de fachadas, paisajes, etc. El diseño robusto, modular y rectangular, cuenta con ópticas de gran eficiencia, lo que lo hace ideal para iluminar multitud de aplicaciones, desde fachadas de varios pisos y puentes hasta monumentos y lugares de interés. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco afinable. Disponible con seis lentes dispersoras diferentes que van desde haces estrechos a anchos y con opción de control DMX512/RDM. Un proyector realmente modular que ofrece a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Driver incluido	Sí	Color de la fuente de luz	RGBW
Lighting Technology	LED	Área de proyección efectiva	0,038 m ²
Escalera de valor	Óptima	Tensión de entrada	220 a 240 V
Datos técnicos de la luz		Line Frequency	50 to 60 Hz
Flujo luminoso	2.350 lm	Consumo de energía	50 W
Temperatura de color correlacionada (nom.)	-	Factor de potencia (fracción)	0.9
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	47 lm/W	Conexión	Latiguillos/cables y 2 conectores push-in de 4 polos
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80		

UniFlood M G2

Cable	Cable de 0,5 m sin clavija de 3 polos y 2 cables de 0,5 m con conector, 4 polos
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Interfaz de control	Dynamic DMX/RDM
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruído
Material del cierre óptico/lente	Metacrilato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Longitud global	238 mm
Anchura global	140 mm
Altura global	149 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	149 x 140 x 238 mm
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Peso neto (pieza)	3,000 kg

Aprobación y aplicación

Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 10 DMX
Nombre completo del producto	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 10 DMX
Full EOC	871951492578699
Código de pedido	92578699
Código 12NC	911401746573
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514925786
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	8
Embalaje con código EAN/UPC	8719514925786

Plano de dimensiones

