



UniFlood M G2

BVP353 30LED 40K 220V L30 15

UniFlood M G2, 5520 lm, 60 W, 840 blanco neutro, Seguridad clase I

Philips UniFlood M gen2 es un proyector LED arquitectónico para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación por proyección de fachadas, paisajes, etc. El diseño robusto, modular y rectangular, cuenta con ópticas de gran eficiencia, lo que lo hace ideal para iluminar multitud de aplicaciones, desde fachadas de varios pisos y puentes hasta monumentos y lugares de interés. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco afinable. Disponible con seis lentes dispersoras diferentes que van desde haces estrechos a anchos y con opción de control DMX512/RDM. Un proyector realmente modular que ofrece a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

Información general		Color de la fuente de luz	
Driver incluido	Sí		840 blanco neutro
Lighting Technology	LED	Área de proyección efectiva	0,047 m ²
Escalera de valor	Óptima	Operativos y eléctricos	
Datos técnicos de la luz		Tensión de entrada	220 a 240 V
Flujo luminoso	5.520 lm	Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Consumo de energía	60 W
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	92 lm/W	Factor de potencia (fracción)	0.9
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80	Conexión	Latiguillos/cables
		Cable	Cable sin clavija, 3 polos

UniFlood M G2

Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Controles y regulación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material del cierre óptico/lente	Metacrilato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Longitud global	293 mm
Anchura global	140 mm
Altura global	149 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	149 x 140 x 293 mm
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Peso neto (pieza)	3,650 kg
Aprobación y aplicación	
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables

Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	4 SDCM
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BVP353 30LED 40K 220V L30 15
Nombre completo del producto	BVP353 30LED 40K 220V L30 15
Full EOC	871951492618999
Código de pedido	92618999
Código 12NC	911401746973
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514926189
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8719514926189

Plano de dimensiones

