



# UniFlood M G2

## BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX

UniFlood M G2, 7890 lm, 150 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM, Seguridad clase I

Philips UniFlood M gen2 es un proyector LED arquitectónico para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación por proyección de fachadas, paisajes, etc. El diseño robusto, modular y rectangular, cuenta con ópticas de gran eficiencia, lo que lo hace ideal para iluminar multitud de aplicaciones, desde fachadas de varios pisos y puentes hasta monumentos y lugares de interés. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco afinable. Disponible con seis lentes dispersoras diferentes que van desde haces estrechos a anchos y con opción de control DMX512/RDM. Un proyector realmente modular que ofrece a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

### Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

### Datos del producto

Información general		Color de la fuente de luz	
Driver incluido	Sí	RGBW	
Lighting Technology	LED	Área de proyección efectiva	
Escalera de valor	Óptima	0,078 m <sup>2</sup>	
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Flujo luminoso	7.890 lm	Tensión de entrada	220 a 240 V
Temperatura de color correlacionada (nom.)	-	Line Frequency	50 to 60 Hz
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	53 lm/W	Corriente de arranque	60 A
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80	Consumo de energía	150 W
		Factor de potencia (fracción)	0.95
		Conexión	Latiguillos/cables y 2 conectores push-in de 4 polos

## UniFlood M G2

Cable	Cable de 0,5 m sin clavija de 3 polos y 2 cables de 0,5 m con conector, 4 polos
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
<b>Controles y regulación</b>	
Regulable	Sí
Interfaz de control	Dynamic DMX/RDM
<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Material de la carcasa	Aluminio extruído
Material del cierre óptico/lente	Metacrilato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Longitud global	569 mm
Anchura global	140 mm
Altura global	149 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	149 x 140 x 569 mm
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Peso neto (pieza)	6,800 kg

### Aprobación y aplicación

Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

### Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX
Nombre completo del producto	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX
Full EOC	871951492768199
Código de pedido	92768199
Código 12NC	911401748473
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514927681
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8719514927681

### Plano de dimensiones

