



UniFlood M G2

BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX

UniFlood M G2, 10505 lm, 200 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM, Seguridad clase I

Philips UniFlood M gen2 es un proyector LED arquitectónico para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación por proyección de fachadas, paisajes, etc. El diseño robusto, modular y rectangular, cuenta con ópticas de gran eficiencia, lo que lo hace ideal para iluminar multitud de aplicaciones, desde fachadas de varios pisos y puentes hasta monumentos y lugares de interés. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco afinable. Disponible con seis lentes dispersoras diferentes que van desde haces estrechos a anchos y con opción de control DMX512/RDM. Un proyector realmente modular que ofrece a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Driver incluido	Sí	Tensión de entrada	220 a 240 V
Lighting Technology	LED	Line Frequency	50 to 60 Hz
Escalera de valor	Óptima	Corriente de arranque	60 A
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	200 W
Flujo luminoso	10.505 lm	Factor de potencia (fracción)	0.95
Temperatura de color correlacionada (nom.)	-	Conexión	Latiguillos/cables y 2 conectores push-in de 4 polos
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	53 lm/W		
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80		
Color de la fuente de luz	RGBW		
Área de proyección efectiva	0,129 m ²		

UniFlood M G2

Cable	Cable de 0,5 m sin clavija de 3 polos y 2 cables de 0,5 m con conector, 4 polos
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Interfaz de control	Dynamic DMX/RDM
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruído
Material del cierre óptico/lente	Metacrilato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Longitud global	403 mm
Anchura global	304 mm
Altura global	231 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	231 x 304 x 403 mm
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Peso neto (pieza)	11,500 kg

Aprobación y aplicación

Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX
Nombre completo del producto	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX
Full EOC	871951492794000
Código de pedido	92794000
Código 12NC	911401748733
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514927940
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8719514927940

Plano de dimensiones

