



UniFlood C Pro

BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE

UniFlood C Pro, 1905 lm, 24 W, 840 blanco neutro, Seguridad clase I

Philips UniFlood C Pro ofrece un diseño robusto y elegante, con forma cilíndrica y líneas fluidas que conectan maravillosamente las carcasas delantera y trasera. Se trata de un diseño de proyector arquitectónico compacto en el que cada elemento tiene una finalidad; la parte delantera proporciona una iluminación excepcional, mientras que la parte trasera alberga todos los componentes eléctricos. Entre ambas, las aletas disipan el calor y también sirven como elemento decorativo. Philips UniFlood C Pro es un proyector LED diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. Su robusto diseño mecánico y sus ópticas de alta eficiencia lo hacen ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes y monumentos. Los arquitectos y diseñadores tienen la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones, gracias a una gama de colores, múltiples lentes y opción de control DMX512/RDM.

Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

| Información general | | Operativos y eléctricos | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Color Code | 840 blanco neutro | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 79 lm/W |
| Driver incluido | Sí | Índice de reproducción cromática (IRC) | >80 |
| Lighting Technology | LED | Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro |
| Escalera de valor | Óptima | Tensión de entrada | 220 a 240 V |
| Datos técnicos de la luz | | Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Flujo luminoso | 1905 lm | Consumo de energía | 24 W |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 4000 K | Factor de potencia (fracción) | 0.9 |

UniFlood C Pro

| | |
|---|--|
| Conexión | Latiguillos/cables |
| Cable | Cable de 0,5 m sin clavija, 3 polos |
| Clase de protección IEC | Seguridad clase I |
| Controles y regulación | |
| Regulable | No |
| Interfaz de control | - |
| Mecánicos y de carcasa | |
| Material de la carcasa | Aluminio fundido |
| Material del cierre óptico/lente | Policarbonato |
| Color de la carcasa | Gris oscuro |
| Código de protección de entrada | IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK06 [1 J] |
| Tipo de cubierta óptica | Vidrio transparente |
| Peso neto (pieza) | 1,800 kg |
| Aprobación y aplicación | |
| Marca CE | Sí |

| | |
|---|---------------------------------|
| Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +50 °C |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC) | |
| Tolerancia de flujo luminoso | +/-10% |
| Tolerancia de consumo de energía | +/-10% |
| Datos de producto | |
| Nombre de producto del pedido | BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE |
| Nombre completo del producto | BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE |
| Full EOC | 872016950364999 |
| Código de pedido | 50364999 |
| Código 12NC | 911401773823 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8720169503649 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 8 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8720169503649 |

Plano de dimensiones

