



UniFlood C Pro

BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP

UniFlood C Pro, 2115 lm, 40 W, 827 blanco cálido, Seguridad clase I

Philips UniFlood C Pro ofrece un diseño robusto y elegante, con forma cilíndrica y líneas fluidas que conectan maravillosamente las carcasas delantera y trasera. Se trata de un diseño de proyector arquitectónico compacto en el que cada elemento tiene una finalidad; la parte delantera proporciona una iluminación excepcional, mientras que la parte trasera alberga todos los componentes eléctricos. Entre ambas, las aletas disipan el calor y también sirven como elemento decorativo. Philips UniFlood C Pro es un proyector LED diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. Su robusto diseño mecánico y sus ópticas de alta eficiencia lo hacen ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes y monumentos. Los arquitectos y diseñadores tienen la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones, gracias a una gama de colores, múltiples lentes y opción de control DMX512/RDM.

Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Color Code	827 blanco cálido	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	53 lm/W
Driver incluido	Sí	Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Lighting Technology	LED	Color de la fuente de luz	827 blanco cálido
Escalera de valor	Óptima	Tensión de entrada	220 a 240 V
Flujo luminoso	2.115 lm	Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K	Consumo de energía	40 W
		Factor de potencia (fracción)	0.9

UniFlood C Pro

Conexión	Latiguillos/cables
Cable	Cable de 0,5 m sin clavija, 3 polos
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Controles y regulación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del cierre óptico/lente	Policarbonato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Peso neto (pieza)	3,000 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí

Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP
Nombre completo del producto	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP
Full EOC	872016950400499
Código de pedido	50400499
Código 12NC	911401774183
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169504004
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8720169504004

Plano de dimensiones

