



# UniFlood C Pro

## BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP

UniFlood C Pro, 3430 lm, 50 W, 840 blanco neutro, Seguridad clase I

Philips UniFlood C Pro ofrece un diseño robusto y elegante, con forma cilíndrica y líneas fluidas que conectan maravillosamente las carcasas delantera y trasera. Se trata de un diseño de proyector arquitectónico compacto en el que cada elemento tiene una finalidad; la parte delantera proporciona una iluminación excepcional, mientras que la parte trasera alberga todos los componentes eléctricos. Entre ambas, las aletas disipan el calor y también sirven como elemento decorativo.

Philips UniFlood C Pro es un proyector LED diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. Su robusto diseño mecánico y sus ópticas de alta eficiencia lo hacen ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes y monumentos. Los arquitectos y diseñadores tienen la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones, gracias a una gama de colores, múltiples lentes y opción de control DMX512/RDM.

### Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Color Code	840 blanco neutro	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	69 lm/W
Driver incluido	Sí	Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Lighting Technology	LED	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Escalera de valor	Óptima	Tensión de entrada	220 a 240 V
Datos técnicos de la luz		Line Frequency	50 to 60 Hz
Flujo luminoso	3.430 lm	Consumo de energía	50 W
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Factor de potencia (fracción)	0.9

## UniFlood C Pro

Conexión	Latiguillos/cables
Cable	Cable de 0,5 m sin clavija, 3 polos
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
<b>Controles y regulación</b>	
Regulable	No
Interfaz de control	-
<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Peso neto (pieza)	3,000 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Marca CE	Sí

Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
<b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b>	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP
Nombre completo del producto	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP
Full EOC	872016950452399
Código de pedido	50452399
Código 12NC	911401774703
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169504523
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8720169504523

## Plano de dimensiones

