



CoreLine Panel gen6

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN

CoreLine Panel gen6, (in brown Eco Packaging), 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K

A Philips CoreLine panel Gen6 beváltja a CoreLine termékcsalád innovációra, egyszerű telepítésre és kiváló minőségű világításra tett ígértét. Az általános világításra használt funkcionális lámpatestek közvetlen kiváltására tervezett LED-panel innovatív univerzális funkciója három fényáramcsomagot és három színhőmérsékletet kínál egyetlen lámpatestben. Ez megkönnyíti a megfelelő termék kiválasztását, rugalmasságot biztosít az ügyfelek preferenciáira való helyszíni reagáláshoz, és kevesebbféle raktáron tartott terméket eredményez. A gyorscsatlakozónak, illetve a lengőkábeles csatlakozónak köszönhetően a CoreLine RC132V LED-panel telepítése gyors és egyszerű. Ebben a CoreLine termékcsaládban beépített vezeték nélküli kommunikációval rendelkező, Interact-ra előkészített lámpatestek is kaphatók, amelyek kompatibilisek az Interact átjárókkal, érzékelőkkel és szoftverekkel.

Termék adatok

Általános információ	
Előtetegységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen
Értéklétra	Teljesítmény
Szervizelhetőségi osztály	C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
Jótállási idő	5 év
Fenntarthatósági besorolás	-

Technikai adatok	
Fényáram	3 600 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	138 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>80
A fényforrás sugárzási szöge	90 fok
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Az optika típusa	Sugárzási szög 90°
Lámpatest fényeloszlása	90°
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	19

CoreLine Panel gen6

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Induló áramlökés	16 A
Indulási idő	0,2 ms
Teljesítményfelvétel	26 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Tápkábelek
Kábel	2×0,75 mm²
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus)	30
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Teljes harmonikus torzítás	20 %

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Előtét/tápegység/transzformátor	Külső tápegység (be/ki)
Vezérlőfelület	-
Állandó fénykibocsátás	Nem
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Acél
Reflektor anyaga	Akrilát
Optikai anyag	Polisztirol
Optikai búra/lencse anyaga	Polisztirol
Rögzítőanyag	-
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Rombusz
Teljes hossz	595 mm
Teljes szélesség	595 mm
Teljes magasság	61 mm
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	61 x 595 x 595 mm
Kompatibilis mennyezet vagy mennyezetre szerelhető tartozéktípus	Visible profile ceiling version
Por és víz elleni védelem kódja	IP20/40 [Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Biztonsági berendezés	SC [Biztonsági kábel]
Nettó tömeg (darab)	2,100 kg

Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Fénybiológiai kockázat	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok	0,2 m
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10 – +35 °C


Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	-10% / +10%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Szabályozható előtét meghibásodási aránya	5 %
50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1)	L90
50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1)	L80
100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN
Teljes terméknév	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN
Full EOC	872016974987099
Rendelési kód	74987099
Cikkszám (12NC)	911401800687
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169749870
Számláló – csomag külső dobozonként	4
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169750135

CoreLine Panel gen6

Méretezett rajza



Fotometriai adatok



Polar Normal (separate) - null - 911401800687

