



CoreLine Panel G6

RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC

CoreLine Panel G6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready

Le CoreLine Panel G6 tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. L'installation du CoreLine Panel G6 RC132V G6 est rapide et facile grâce au connecteur rapide ou au flywire (système de connexion rapide) du produit. La gamme CoreLine inclut les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

Données du produit


Informations générales		Type d'optique	
Nombre d'appareillages	1 unité	Angle d'ouverture de faisceau 90°	
Driver inclus	Oui	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	
Service Tag	Oui	90°	
Valeur ajoutée	Performance	Indice UGR	
Classe de maintenance	Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable	19	
Garantie	5 ans	Fonctionnement et électricité	
Évaluation de la durabilité	-	Tension d'entrée	
Données techniques de l'éclairage		220 à 240 V	
Flux lumineux	3 400 lm	Fréquence linéaire	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	50 or 60 Hz	
Efficacité lumineuse (nominale)	130 lm/W	Courant d'appel	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	4,8 A	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	90 degré(s)	Durée courant d'appel	
Température de couleur	830 blanc chaud	0,056 ms	
		Consommation électrique	
		26 W	
		Facteur de puissance (fraction)	
		0.9	
		Connexion	
		Connecteur à poussoir 2 pôles	
		Câble	
		-	
		Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	
		50	
		Convient pour la commutation aléatoire	
		Non applicable	
		Classe de protection CEI	
		Classe de sécurité II	

CoreLine Panel G6

Distorsion harmonique totale	20 %
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Système Interact Ready de pilotes sans fil
Interface de commande	Sans fil
Flux lumineux constant	Non
Niveau de gradation maximal	1%
Connectivité	InterAct Ready
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Acier
Matériaux du réflecteur	Acrylate
Matériaux optiques	Polystyrène
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Lentille microprismatique
Longueur totale	595 mm
Largeur totale	595 mm
Hauteur totale	70 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	70 x 595 x 595 mm
Accessoires de plafond ou installation au plafond	Visible profile ceiling version
Indice de protection	IP20/44 [Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Dispositif de sécurité	SC [Câble de sécurité]
Poids net (pièce)	2,350 kg
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables


Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Spécification des risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-10 à +35 °C
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (conformes IES)	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L90
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L80
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC
Nom de produit complet	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC
Code EOC	872016974999399
Code de commande	74999399
Code 12NC	911401802187
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169749993
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169750289

Schéma dimensionnel



CoreLine Panel G6

Données photométriques



Polar Normal (separate) - null - 911401802187

