



Ledinaire Feuchtraumleuchte Leergehäuse WT050C für T8 LED-Röhren

WT050C 1xTLED L1200

Ledinaire Feuchtraumleuchte Leergehäuse WT050C für T8 LED-Röhren, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Mechanik und Gehäuse	
Portfolio	Good	Gesamte Länge	1.280 mm
Lichttechnische Daten		Gesamte Breite	69 mm
Farbwiedergabeindex (CRI)	-	Gesamte Höhe	70 mm
Ausstrahlungswinkel Leuchte	-	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	70 x 69 x 1280 mm
Betrieb und Elektrik		Material	Polykarbonat
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Netzfrequenz	50 or 60 Hz	Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismussicher]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II	Zubehörfarbe	Grau
		Winkel	-
		Nettogewicht (Stück)	0,700 kg

Ledinaire Feuchtraumleuchte Leergehäuse WT050C für T8 LED-Röhren

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	WT050C 1xTLED L1200
Gesamtbezeichnung des Produkts	WT050C 1xTLED L1200
Gesamt-Produktcode	871016336602999

Bestellcode	8710163366029
Material-Nr. (12NC)	911401807381
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8710163366029
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8710163366180

Abmessungsskizzen

