



# Ledinaire Feuchtraumleuchte Leergehäuse WT050C für T8 LED-Röhren

## WT050C 1xTLED L1200

Ledinaire Feuchtraumleuchte Leergehäuse WT050C für T8 LED-Röhren, L1200 mm, IP65, IK08

Die Ledinaire Feuchtraumleuchte, als 1- oder 2-lampiges Leergehäuse ausgeführt, ermöglicht die individuelle Auswahl der für die Anwendung passenden T8-LEDtube(s). Sie verbindet die hohen Qualitätsniveaus von Philips mit einem attraktiven Preis.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Netzfrequenz	
Winkel	-	Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Zubehörfarbe	Weiß	Mechanik und Gehäuse	
Value Ladder	Good	Gesamte Länge	1.275 mm
Lichttechnische Daten		Gesamte Breite	70 mm
Farbwiedergabeindex (CRI)	-	Gesamte Höhe	84 mm
Abstrahlungswinkel Leuchte	-	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	84 x 70 x 1275 mm
Betrieb und Elektrik		Material	Polykarbonat
Eingangsspannung	220 bis 240 V		

# Ledinaire Feuchtraumleuchte Leergehäuse WT050C für T8 LED-Röhren

## Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

## Produktdaten

Bestell-Produktname	WT050C 1xTLED L1200
Gesamtbezeichnung des Produkts	WT050C 1xTLED L1200

Gesamt-Produktcode	871016336602999
Bestellcode	36602999
Material-Nr. (12NC)	911401807381
Nettogewicht	0,700 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8710163366029
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8710163366180

## Abmessungsskizzen

WT050C L1200 1 Tube

