



# CoreLine Etanche

## WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500

CoreLine Etanche, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP65, IK08

La gamme CoreLine Etanche tient la promesse de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Les produits CoreLine Etanche peuvent remplacer directement les luminaires étanches traditionnels avec lampes fluorescentes de 18 W à 58 W. Avec leur design compact et élégant, ils conservent leur architecture bien connue et appréciée. Leur installation est simple et rapide, grâce à leur conception efficace. La gamme CoreLine Etanche offre une excellente distribution de la lumière via un faisceau extensif pour un éclairage simple et efficace. Elle comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.

### Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

### Données du produit

| Informations générales |                                                                                                           |                                                                                   |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nombre d'appareillages | 1 unité                                                                                                   | dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques |           |
| Driver inclus          | Oui                                                                                                       | Garantie                                                                          | 5 ans     |
| Service Tag            | Oui                                                                                                       | Évaluation de la durabilité                                                       | -         |
| Valeur ajoutée         | Performance                                                                                               | Données techniques de l'éclairage                                                 |           |
| Classe de maintenance  | Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, | Flux lumineux                                                                     | 12 000 lm |
|                        |                                                                                                           | Rouge saturé (R9)                                                                 | <50       |

CoreLine Etanche

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Température de couleur corrélée (nom.)        | 4000 K           |
| Efficacité lumineuse (nominale)               | 160 lm/W         |
| Indice de rendu de couleur (IRC)              | >80              |
| Température de couleur                        | 840 blanc neutre |
| Type d'optique                                | Symétrique       |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 110°             |
| Indice UGR                                    | 25               |

Fonctionnement et électricité

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tension d'entrée                                  | 220 à 240 V                   |
| Fréquence linéaire                                | 50 or 60 Hz                   |
| Courant d'appel                                   | 19 A                          |
| Durée courant d'appel                             | 0,28 ms                       |
| Consommation électrique                           | 75 W                          |
| Facteur de puissance (fraction)                   | 0.9                           |
| Connexion                                         | Connecteur à poussoir 3 pôles |
| Câble                                             | -                             |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 24                            |
| Convient pour la commutation aléatoire            | Non                           |
| Classe de protection CEI                          | Classe électrique I           |
| Distorsion harmonique totale                      | 20 %                          |

Commandes et gradation

|                                                           |                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse                        | Non                                           |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt) |
| Interface de commande                                     | -                                             |
| Flux lumineux constant                                    | Non                                           |

Mécanique et boîtier

|                                             |                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux du corps                          | Polycarbonate                                                                          |
| Matériaux du réflecteur                     | Acier                                                                                  |
| Matériaux optiques                          | Polycarbonate                                                                          |
| Matériaux du cache optique/de la lentille   | Polycarbonate                                                                          |
| Matériaux de fixation                       | Acier inoxydable                                                                       |
| Couleur du corps                            | Gris                                                                                   |
| Finition du cache optique/de la lentille    | Transparent                                                                            |
| Longueur totale                             | 1 515 mm                                                                               |
| Largeur totale                              | 80 mm                                                                                  |
| Hauteur totale                              | 76 mm                                                                                  |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 76 x 80 x 1515 mm                                                                      |
| Indice de protection                        | IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Protection contre les chocs mécaniques      | IK08 [5 J protection contre le vandalisme]                                             |
| Poids net (pièce)                           | 1,730 kg                                                                               |

Fonctionnement de secours

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Secours centralisé | Non |
|--------------------|-----|

Approbation et application

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Essai au fil incandescent                  | Température 850 °C, durée 30 s                  |
| Inflammabilité                             | Pour montage sur surfaces aisément inflammables |
| Marquage CE                                | Oui                                             |
| Marquage ENEC                              | Marquage ENEC                                   |
| Risque photobiologique                     | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778  |
| Spécification des risques photobiologiques | 0,2 m                                           |
| Conforme à RoHS                            | Oui                                             |
| Performance température ambiante Tq        | 25 °C                                           |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM)        | 0,4                                             |
| Gamme de températures ambiantes            | -20 à +40 °C                                    |

Performances initiales

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Tolérance de flux lumineux                     | +/-10%             |
| Chromaticité initiale                          | (0.38,0.38) SDCM≤3 |
| Tolérance de consommation électrique           | +/-10%             |
| Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam) | SDCM≤3             |

Durées de vie (conformes IES)


|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5 % |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 35 000 h                | -   |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h                | L80 |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 75 000 h                | -   |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h               | L65 |

Données du produit


|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit de la commande | WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500 |
| Nom de produit complet        | WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500 |
| Code EOC                      | 872016975431799                 |
| Code de commande              | 75431799                        |
| Code 12NC                     | 911401815987                    |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                               |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8720169754317                   |
| Conditionnement par carton    | 9                               |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8720169754423                   |

## CoreLine Etanche

### Schéma dimensionnel



### Données photométriques



Polar Normal (separate) - null - 911401815987

