



CoreLine Etanche

WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs

CoreLine Etanche, Accessory

La gamme CoreLine Etanche tient la promesse de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Les produits CoreLine Etanche peuvent remplacer directement les luminaires étanches traditionnels avec lampes fluorescentes de 18 W à 58 W. Avec leur design compact et élégant, ils conservent leur architecture bien connue et appréciée. Leur installation est simple et rapide, grâce à leur conception efficace. La gamme CoreLine Etanche offre une excellente distribution de la lumière via un faisceau extensif pour un éclairage simple et efficace. Elle comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.

Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Données du produit

Informations générales	
Valeur ajoutée	Performance
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	450 V
Classe de protection CEI	-
Mécanique et boîtier	
Longueur totale	1 325 mm
Largeur totale	30 mm


Hauteur totale	18 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	18 x 30 x 1325 mm
Matériaux	Chlorure de polyvinyle
Indice de protection	-
Protection contre les chocs mécaniques	-
Couleur des accessoires	-
Poids net (pièce)	0,012 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui

CoreLine Etanche

Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs
Nom de produit complet	WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs
Code EOC	872016975519299
Code de commande	75519299

Code 12NC	911401816987
Numérateur - Quantité par kit	10
Code EAN – Produit/Boîte	8720169755192
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169754522

Schéma dimensionnel



WT120Z
TW-3x2.5-L1500

