



CoreLine tubular estanco

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500

CoreLine tubular estanco, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Haz muy ancho, Opal, IP69K, IK06, TW1

L1500 mm, Plástico, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Haz muy ancho, Opal, Polimetileno metacrilato, IP69K | Hermética al polvo, protegida contra chorros de agua de corto alcance a alta presión y de alta temperatura 80°C, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Cableado de paso monofásico

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Service tag	No
Lighting Technology	LED
Escalera de valor	Óptima
Periodo de garantía	5 años
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	7.000 lm
Rojo saturado (R9)	<50
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	130 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro


Tipo de óptica	Haz muy ancho
Apertura de haz de luz de la luminaria	130°
Índice de deslumbramiento unificado CEN	26
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Corriente de arranque	40 A
Tiempo de irrupción	0,1 ms
Consumo de energía	54 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector push-in de 3 polos
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	18
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

CoreLine tubular estanco

Cableado de paso	Cableado de paso monofásico
Distorsión armónica total	20 %
Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación (On/Off)
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Plástico
Material del reflector	Aluminio
Material óptico	Polimetileno metacrilato
Material del cierre óptico/lente	Polimetileno metacrilato
Fixation material	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Opal
Longitud global	1.640 mm
Anchura global	69 mm
Altura global	69 mm
Diámetro global	69 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	69 x 69 x 1640 mm
Código de protección de entrada	IP69K [Hermética al polvo, protegida contra chorros de agua de corto alcance a alta presión y de alta temperatura 80°C]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Peso neto (pieza)	1,500 kg
Aprobación y aplicación	
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778


Especificación de riesgo fotobiológico	0,2 m
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	1,6
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38,0.38)SDCM3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h	L80
Datos de sostenibilidad	
Sustainability rating	Unclassified
Categoría de reparación	Clase de reparación D, este producto no está diseñado para ser reparado.
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Nombre completo del producto	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Full EOC	871951494736899
Código de pedido	94736899
Código 12NC	911401827984
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514947368
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8719514947405

Plano de dimensiones



CoreLine tubular estanco

Datos fotométricos



Polar Normal (separate) - 911401827984

