



CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2

WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500

CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, IP67, IK06, TW1, EL-DC

L1500 mm, Kunststoff, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung (integriert), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, Polymethylmethacrylat, IP67 | Schutz gegen Eindringen von Staub, wasserfest, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Optik	
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Abstrahlungswinkel (120°) Ovaler Reflektor	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Ausstrahlungswinkel Leuchte	
Service Tag	Nein	120°	
Portfolio	Better	Unified Glare Rating CEN	
Garantiedauer	5 Jahre	30	
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Lichtstrom	7.000 lm	Eingangsspannung	
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K	220-240 V	
Nennlichtausbeute (Nom)	161 lm/W	Netzfrequenz	
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80	0/50/60 Hz	
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	Einschaltstrom	
		25,1 A	
		Einschaltzeit	
		0,214 ms	
		Systemleistung	
		43,5 W	
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	
		0.90	
		Elektrischer Anschluss	
		Schnellsteckverbinder, 5-polig	

CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2

Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	21
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
Betriebsgerät	Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung (integriert)
Steuerungsschnittstelle	DALI-regelbar
Konstanter Lichtstrom	Nein
DALI-Standard	DALI-2™

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Kunststoff
Reflektor-Material	Stahl
Optisches Material	Polymethylmethacrylat
Material optische Abdeckung	Polymethylmethacrylat
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Weiß
Ausführung optische Abdeckung	Opal
Gesamte Länge	1.610 mm
Gesamte Höhe	79 mm
Gesamter Durchmesser	79 mm
Schutzart (IP)	IP67 [Schutz gegen Eindringen von Staub, wasserfest]
Schlagfestigkeit (IK)	IK06 [1 J]
Nettogewicht (Stück)	1,740 kg

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Ja
Notbeleuchtung	Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)

CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.38, 0.38) SDCM<3
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	5 %
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L90
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L80

Daten zur Nachhaltigkeit


Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
--------------------------	--------------

Produktdaten


Bestell-Produktname	WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500
Gesamtbezeichnung des Produkts	WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500
Gesamt-Produktcode	872110332974599
Bestellcode	8721103329745
Material-Nr. (12NC)	911401829088
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103329745
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8721103329912

CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - 911401829088

