



CoreLine étanche G3

WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500

CoreLine étanche G3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready

Les luminaires étanches CoreLine tiennent la promesse de CoreLine : des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Son architecture, reconnue, appréciée et digne de confiance, établit une nouvelle norme en matière d'installation et de durabilité. Un connecteur externe prémonté en option permet une connexion rapide et facile, tandis que sa conception efficace assure une grande flexibilité grâce aux modules d'urgence enfichables et aux réglages « tout-en-un », permettant des ajustements sur site pour mieux s'adapter aux différentes conditions d'application. L'architecture intelligente facilite le remplacement simple et sans outil des pièces, tandis que l'emballage en papier monomatériau simplifie la gestion des déchets sur site. De plus, le boîtier optionnel en plastique recyclé post-consommation (PCR) élève sa conception écologique à un niveau supérieur.

CoreLine Étanche offre une meilleure distribution de lumière par faisceau extensif, pour un éclairage simple et efficace. Il peut remplacer directement les luminaires étanches traditionnels équipés de lampes fluorescentes de 18 W à 58 W, permettant ainsi de réaliser d'importantes économies d'énergie. La gamme de produits comprend également un éventail d'options, telles que la mise en marche/arrêt, la gradation DALI et l'option Interact Ready avec communications sans fil intégrées qui peuvent être utilisées avec les passerelles, les capteurs et les logiciels Interact.

Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Données du produit

CoreLine étanche G3

Informations générales		Finition du cache optique/de la lentille		Transparent
Nombre d'appareillages	1 unité	Longueur totale	1 540 mm	
Driver inclus	Oui	Largeur totale	80 mm	
Classe de maintenance	Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques	Hauteur totale	76 mm	
Garantie	5 ans	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	76 x 80 x 1540 mm	
Évaluation de la durabilité	Unclassified	Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]	
		Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [6 J]	
		Poids net (pièce)	1,550 kg	
Fonctionnement de secours				
Secours centralisé		Non		
Eclairage de secours		Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)		
Approbation et application				
Essai au fil incandescent		Température 850 °C, durée 30 s		
Inflammabilité		Pour montage sur surfaces aisément inflammables		
Marquage CE		Oui		
Marquage ENEC		KEMA Pays-Bas		
Conforme à RoHS		Oui		
Performance température ambiante Tq		25 °C		
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)		0,4		
Gamme de températures ambiantes		-20 °C à 40 °C		
Performances initiales				
Tolérance de flux lumineux		+15%/-5%		
Chromaticité initiale		(0.38, 0.37) SDCM<3		
Tolérance de consommation électrique		+/-10%		
Durées de vie (conformes IES)				
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h		5 %		
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h		10 %		
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h		L90		
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h		L80		
Données du produit				
Nom du produit de la commande		WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500		
Nom de produit complet		WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500		
Code EOC		87211033323099		
Code de commande		33323099		
Code 12NC		911401837288		
Numérateur - Quantité par kit		1		


CoreLine étanche G3

Code EAN – Produit/Boîte	8721103333230
Conditionnement par carton	9
Codes EAN/UPC – Boîte	8721103334169

Schéma dimensionnel



Données photométriques



Polar Normal (separate) - 911401837288

