



CoreLine Stagna Gen3

WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200

CoreLine Stagna Gen3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Dimmer basato su sensore, Simmetrica, Trasparente, MDU3, IP66, IK08, EL-ready

L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione con regolazione, Movimento programmabile e sensore di luce con raggruppamento wireless, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Warnings and safety

- Con il passare del tempo, i raggi UV danneggeranno il materiale, causando una riduzione dell'impermeabilità e la non conformità alla classificazione IP66.
- Non installare l'apparecchio d'illuminazione in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Numero di riduttori	1 unità	Colore sorgente luminosa	>80
Driver incluso	Sì	Tipo di ottica	840 bianco neutro
Service tag	Sì	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	Simmetrica
Tier	Performance	Fattore di abbagliamento UGR CEN	110°
Periodo di garanzia	5 anni		25
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Flusso luminoso	4.000 lm	Tensione in ingresso	220-240 V
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Frequenza di linea	0/50/60 Hz
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	160 lm/W	Corrente di spunto	9,9 A

CoreLine Stagna Gen3

Tempo di spunto	0,264 ms
Consumo energetico	25 W
Fattore di potenza (frazione)	0.90
Connessione	Connettore a pressione 5 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	21
Adatto per la commutazione casuale	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Cablaggio passante alimentazione	-

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione con regolazione
Interfaccia di controllo	Dimmer basato su sensore
= Emissione luminosa costante	No
Controllo integrato	Movimento programmabile e sensore di luce con raggruppamento wireless

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale del riflettore	Acciaio
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio inox
Colore alloggiamento	Grigio
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	1.215 mm
Larghezza complessiva	80 mm
Altezza complessiva	76 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	76 x 80 x 1215 mm
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [6 J]
Peso netto (Pezzo)	1,310 kg

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
Illuminazione di emergenza	Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili
Marchio CE	Sì

Marchio ENEC	Marchio ENEC
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+15%/-5%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.37) SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	10 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L80

Dati sulla sostenibilità


Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe B, il driver e la sorgente luminosa di questo apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dall'assistenza. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo ampio.

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200
Nome completo prodotto	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200
Full EOC	872110333328599
Descrizione codice locale	33328599
Codice d'ordine	33328599
Codice materiale (12NC)	911401837788
Codice locale	33328599
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103333285
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	9
EAN/UPC - Case	8721103334213

CoreLine Stagna Gen3

Disegno tecnico



Fotometrie



Polar Normal (separate) - 911401837788

