

# Proyector Essential LED BVP152/153 Gen 2

## BVP153 G2 LED135/CW 150W 110-277V SWB

150 W, Negro

El proyector Essential LED G2 incluye un diseño compacto y resistente. Tiene una carcasa de alta calidad, resistente a la corrosión, adecuada para aplicaciones generales de exterior. La tecnología LED de alta eficacia consigue un importante ahorro energético.

### Datos del producto

| Información general | |
|---|---|
| **Código de la línea de lámparas** | - |
| **Fuente de luz reemplazable** | No |
| **Controlador incluido** | Sí |

| Información técnica sobre la luz | |
|---|---|
| **Flujo luminoso** | 14.250 lm |
| **Ángulo de inclinación estándar post-top** | - |
| **Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral** | - |
| **Eficacia lumínica (promedio) (nominal)** | 95 lm/W |
| **Temperatura de color correlacionada** | 6500 K |
| **Índice de producción de color (IRC)** | >80 |
| **Ampliación de haz de luz de la luminaria** | 100° x 120° |

| Operación y aspectos eléctricos | |
|---|---|
| **Voltaje de entrada** | 110 a 277 V |
| **Frecuencia de línea** | 50 or 60 Hz |
| **Corriente de irrupción** | 7,5 A |
| **Tiempo de irrupción** | 0,085 ms |
| **Consumo de energía** | 150 W |
| **Factor de potencia (fracción)** | 0.9 |
| **Conexión** | Cables y guías flotantes |
| **Cable** | Cable de 0,6 m sin enchufe |
| **Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)** | 7 |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Rango de temperatura ambiente** | -40 a +50 °C |

| Controles y atenuación | |
|---|---|
| **Regulable** | No |
| **Controlador/unidad de potencia/ transformador** | Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado) |
| **Salida lumínica constante** | No |

# Proyector Essential LED BVP152/153 Gen 2

| Mecánica y carcasa | |
|---|---|
| **Material de la carcasa** | Aluminio |
| **Color de la carcasa** | Negro |
| **Dispositivo de montaje** | Soporte de montaje ajustable |
| **Altura total** | 298 mm |
| **Área proyectada efectiva** | 0,07 m² |

| Aprobación y aplicación | |
|---|---|
| **Código de protección de ingreso** | IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
| **Código de protección de impacto mec.** | IK06 [1 J] |
| **Protección contra sobretensión (común/diferencial)** | Nivel de protección contra sobretensión hasta 4 kV |
| **Clase de protección IEC** | Clase de seguridad I |

| Rendimiento inicial (cumple con normas IEC) | |
|---|---|
| **Tolerancia del flujo luminoso** | +/-10% |
| **Tolerancia del consumo de energía** | +/-10% |

| Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC) | |
|---|---|
| **Vida útil media L70B50** | 30.000 hora(s) |

| Información del producto | |
|---|---|
| **Nombre del producto del pedido** | BVP153 G2 LED135/CW 150W 110-277V SWB |
| **Nombre del producto completo** | BVP153 G2 LED135/CW 150W 110-277V SWB |
| **Full EOC** | 871951492384399 |
| **Código del pedido** | 911401837883 |
| **N.° de material (12NC)** | 911401837883 |
| **Numerador: cantidad por paquete** | 1 |
| **Peso neto (pieza)** | 2,430 kg |
| **EAN/UPC: producto/caja** | 8719514923843 |
| **Numerador: paquetes por caja externa** | 6 |
| **EAN/UPC - Caja** | 8719514923980 |

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.