



CoreLine Stagna Gen3

WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200

CoreLine Stagna Gen3, All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 4000 K, Simmetrica, Trasparente, IP66, IK08, EL-ready

L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 28.5 W, 16.6 W, 163 lm/W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Warnings and safety

- Con il passare del tempo, i raggi UV danneggeranno il materiale, causando una riduzione dell'impermeabilità e la non conformità alla classificazione IP66.
- Non installare l'apparecchio d'illuminazione in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Numero di riduttori	1 unità	Colore sorgente luminosa	>80
Driver incluso	Sì	Tipo di ottica	840 bianco neutro
Service tag	Sì	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	Simmetrica
Tier	Performance	Fattore di abbagliamento UGR CEN	110°
Periodo di garanzia	5 anni	Tipo All-in	28
Dati tecnici di illuminazione		All-in, Multi Lumen	
Flusso luminoso	2.700 3.300 3.900 4.600 lm	Funzionamento e parte elettrica	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Tensione in ingresso	220-240 V
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	163 161 lm/W	Frequenza di linea	0/50/60 Hz

CoreLine Stagna Gen3

Corrente di spunto	24,5 A
Tempo di spunto	0,136 ms
Consumo energetico	28,5 16,6 W
Fattore di potenza (frazione)	0.95
Connessione	Connettore a pressione 5 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	35
Adatto per la commutazione casuale	Si
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Cablaggio passante alimentazione	-

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale del riflettore	Acciaio
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio inox
Colore alloggiamento	Grigio
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	1.215 mm
Larghezza complessiva	80 mm
Altezza complessiva	76 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	76 x 80 x 1215 mm
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [6 J]
Peso netto (Pezzo)	1,280 kg

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
Illuminazione di emergenza	Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	Marchio ENEC

Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conformità a RoHS EU	Si
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+15%/-5%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.37) SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	10 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L80

Dati sulla sostenibilità


Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe B, il driver e la sorgente luminosa di questo apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dall'assistenza. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo ampio.

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200
Nome completo prodotto	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200
Full EOC	872110333344599
Descrizione codice locale	33344599
Codice d'ordine	33344599
Codice materiale (12NC)	911401839388
Codice locale	33344599
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103333445
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	9
EAN/UPC - Case	8721103334374

CoreLine Stagna Gen3

Disegno tecnico



Fotometrie



Polar Normal (separate) - 911401839388

