



CoreLine waterproof gen3

WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500

CoreLine waterproof gen3, All-in, 75 W, 43 W, L1500 mm, 7000 lm, 8600 lm, 10000 lm, 12000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, EL-ready

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 7000 lm, 8600 lm, 10000 lm, 12000 lm, 75 W, 43 W, 163 lm/W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 6 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Warnings and safety

- UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til at den vanntette forseglingen og IP66-klassifiseringen går tapt.
- Ikke installer armaturen der den blir utsatt for direkte sollys.

Produktdata

Generell informasjon			
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	163 160 lm/W
Driver inkludert	Ja	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Service Tag	Ja	Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Verditrapp	Effekt	Optikktype	Symmetrisk
Garantiperiode	5 år	Lysstrålespredning fra armatur	110°
Teknisk belysning		Blendingstall CEN	31
Lysytelse	7 000 8 600 10 000 12 000 lm	Alt-i-ett-type	All-in, Multi Lumen
Korrelerert fargetemperatur (nom.)	4000 K	Drift og elektronikk	
		Inngangsspenning	220-240 V

CoreLine waterproof gen3

Line Frequency	0/50/60 Hz
Startstrøm	49 A
Innløpstid	0,188 ms
Effektforbruk	75 43 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilkobling	Push-in-kobling, 5-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	12
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Gjennomkobling	-

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	1 515 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	76 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	76 x 80 x 1515 mm
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [6 J]
Nettvekt (stykk)	1,600 kg

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
Nødbelysning	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke

Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+15%/-5%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.37) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 100 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L90
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer	L80

Bærekraftsdata


Sustainability rating	Unclassified
Reparasjonsklasse	Reparasjonsklasse B, driveren og lyskilden til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en lengre periode.

Produktdata


Produktnavn for bestilling	WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500
Fullstendig produktnavn	WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500
Full EOC	872110333350699
Lokal kodebeskrivelse	3377319
Bestillingskode	911401839988
Materialenr. (12NC)	911401839988
Lokal bestillingskode	3377319
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8721103333506
SAP-teller – pakker per utvendige	9
EAN/UPC – boks	8721103334435

CoreLine waterproof gen3

Målskisse



Fotometriske data



Polar Normal (separate) - 911401839988

