



**MAZDA WT006C G2  
1xTLED L1500**

911401840785



## Luminarias estancas de Mazda, 27 W, L1500 mm, Simétrica, Transparente, IP65, IK08

MAZDA waterproof ofrece una iluminación confiable y uniforme con buena eficiencia. Disponible en varios tamaños con diversas opciones de lúmenes, incluyendo configuraciones de salida flexibles, para adaptarse a diferentes aplicaciones. Es una buena opción para instalaciones que requieren un alto grado de protección IP.

### Información general

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Fuente de luz sustituible    | Sí       |
| Número de unidades de equipo | -        |
| Driver incluido              | No       |
| Escalera de valor            | Esencial |
| Período de garantía          | 3 años   |

### Datos técnicos de la luz

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | -              |
| Índice de reproducción cromática (IRC)     | -              |
| Ángulo del haz de fuente de luz            | - °            |
| Color de la fuente de luz                  | -              |
| Tipo de óptica                             | Simétrica      |
| Apertura de haz de luz de la luminaria     | -              |
| Índice de deslumbramiento unificado CEN    | Not applicable |

### Operativos y eléctricos

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tensión de entrada | 220 a 240 V |
| Line Frequency     | 50 or 60 Hz |

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Consumo de energía CLO inicial            | - W                           |
| Average CLO power consumption             | - W                           |
| Consumo de energía                        | 27 W                          |
| Factor de potencia (fracción)             | -                             |
| Conexión                                  | Unidad de conexión de 2 polos |
| Cable                                     | -                             |
| Número de productos en MCB de 16 A tipo B | -                             |
| Adecuado para conmutación aleatoria       | No aplicable                  |
| Clase de protección IEC                   | Seguridad clase II            |

### Controles y regulación

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Regulable                                | No           |
| Driver/unidad de potencia/ transformador | -            |
| Interfaz de control                      | -            |
| Flujo luminoso constante                 | No           |
| Nivel máximo de atenuación               | No aplicable |

### Mecánicos y de carcasa

|                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Material de la carcasa                       | Polycarbonato                                                        |
| Material del reflector                       | -                                                                    |
| Material óptico                              | Polycarbonato                                                        |
| Material del cierre óptico/ lente            | Polycarbonato                                                        |
| Fixation material                            | Acero inoxidable                                                     |
| Color de la carcasa                          | Gris y blanco                                                        |
| Acabado de cierre óptico/ lente              | Transparente                                                         |
| Longitud global                              | 1.580 mm                                                             |
| Anchura global                               | 69 mm                                                                |
| Altura global                                | 70 mm                                                                |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 70 x 69 x 1580 mm                                                    |
| Material                                     | Polycarbonato                                                        |
| Código de protección de entrada              | IP65 [Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua] |

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK08 [5 J resistente al vandalismo] |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Color de accesorio | Gris     |
| Peso neto (pieza)  | 0,880 kg |

### Aprobación y aplicación

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Test del hilo incandescente            | Temperatura 850 °C, duración 30 s                      |
| Marca de inflamabilidad                | Para su montaje en superficies normalmente inflamables |
| Marca CE                               | Sí                                                     |
| Certificado ENEC                       | -                                                      |
| Conforme con EU RoHS                   | Sí                                                     |
| Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C                                                  |
| Rango de temperatura ambiente          | -20 °C a +35 °C                                        |

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tolerancia de flujo luminoso | +/-10% |
| Cromaticidad inicial         | -      |

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

|                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Mantenimiento lumínico (EN- IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 35000 h   | - |
| Mantenimiento lumínico (EN- IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h  | - |
| Mantenimiento lumínico (EN- IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 75.000 h  | - |
| Mantenimiento lumínico (EN- IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h | - |

### Datos de sostenibilidad

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sustainability rating   | Unclassified                                                             |
| Categoría de reparación | Clase de reparación D, este producto no está diseñado para ser reparado. |

Datos de producto

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | MAZDA WT006C G2 1xTLED L1500 |
| Nombre completo del producto  | MAZDA WT006C G2 1xTLED L1500 |
| Full EOC                      | 872016950991799              |
| Código de pedido              | 50991799                     |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Código 12NC                                | 911401840785  |
| Cantidad por paquete                       | 1             |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8720169509917 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 12            |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8720169509955 |

Plano de dimensiones

