



CoreLine waterproof gen3

WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500

CoreLine waterproof gen3, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, TW3, EL-ready

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 37.5 W, 21.5 W, 162 lm/W, 159 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3; (0.43, 0.40) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 6 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, Gjennomkobling, 3-fase, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Warnings and safety

- UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til at den vanntette forseglingen og IP66-klassifiseringen går tapt.
- Ikke installer armaturen der den blir utsatt for direkte sollys.

Produktdata

Generell informasjon			
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	162 159 lm/W
Driver inkludert	Ja	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Service Tag	Ja	Lyskildefarge	830 varmhvit, 840 nøytralhvit
Verditrapp	Effekt	Optikktype	Symmetrisk
Garantiperiode	5 år	Lysstrålespredning fra armatur	110°
Teknisk belysning		Blendingstall CEN	25
Lysytelse	3 500 4 300 5 100 6 000 lm	Alt-i-ett-type	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 4000 K		


CoreLine waterproof gen3

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	0/50/60 Hz
Startstrøm	24,5 A
Innløpstad	0,136 ms
Effektforbruk	37,5 21,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilkobling	Push-in-kobling, 5-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	35
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Gjennomkobling	Gjennomkobling, 3-fase
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	1 535 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	76 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	76 x 80 x 1535 mm
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [6 J]
Nettvekt (stykk)	1,790 kg
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Nødbelysning	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
Godkjenning og bruksområde	
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennbare overflater
CE-merke	Ja


ENEC-merke	ENEC-merke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 40 °C
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømstoleranse	+15%/-5%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.37) SDCM<3; (0.43, 0.40) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 100 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L90
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer	L80
Bærekraftsdata	
Sustainability rating	Unclassified
Reparasjonsklasse	Reparasjonsklasse B, driveren og lyskilden til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en lengre periode.
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	WT120CG3 35_43_51_60S/ 830_40 PSUTW3L1500
Fullstendig produktnavn	WT120CG3 35_43_51_60S/ 830_40 PSUTW3L1500
Full EOC	872110333367499
Lokal kodebeskrivelse	3377318
Bestillingskode	911401841688
Materialenr. (12NC)	911401841688
Lokal bestillingskode	3377318
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8721103333674
SAP-teller – pakker per utvendige	9
EAN/UPC – boks	8721103334602

CoreLine waterproof gen3

Målskisse



Fotometriske data



Polar Normal (separate) - 911401841688

