



Ledinaire Réglette BN021C

BN021C LED5S/840 L300

Ledinaire Réglette BN021C, 5 W, L300 mm, 540 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. La gamme comporte des versions avec module LED intégré (BN013C) et avec tubes LED (BN060C).

Données du produit

Informations générales		Température de couleur	
Source lumineuse remplaçable	Non		840 blanc neutre
Nombre d'appareillages	1 unité	Type d'optique	Faisceau ultra-extensif
Driver inclus	Oui	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	174°
Type de lampe	LED	Indice UGR	27
Valeur ajoutée	Economique	Fonctionnement et électricité	
Classe de maintenance	Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable	Tension d'entrée	220 à 240 V
Garantie	5 ans	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Évaluation de la durabilité	-	Courant d'appel	8,7 A
Données techniques de l'éclairage		Durée courant d'appel	0,001 ms
Flux lumineux	540 lm	Consommation électrique	5 W
Rouge saturé (R9)	<50	Facteur de puissance (fraction)	0.8
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Connexion	Connecteur plug-in 2 pôles
Efficacité lumineuse (nominale)	108 lm/W	Câble	-
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	10
		Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
		Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Ledinaire Réglette BN021C

Câblage traversant	Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)
---------------------------	--

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	326 mm
Largeur totale	28,4 mm
Hauteur totale	35,7 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	36 x 28 x 326 mm
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Poids net (pièce)	0,060 kg

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Spécification des risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	0.38, 0.38, SDCM≤5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCM≤5


Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L65

Données du produit

Nom du produit de la commande	BN021C LED5S/840 L300
Nom de produit complet	BN021C LED5S/840 L300
Code EOC	871951452784399
Code de commande	52784399
Code 12NC	911401841782
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514527843
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514527942

Schéma dimensionnel



Ledinaire Réglette BN021C

