



CoreLine Anbauleuchten

SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC

CoreLine Anbauleuchten, All-in, 38.5 W, 23 W, 200x1200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, UGR19

200x1200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Oberfläche, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Mikropismatische Linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse II, Kabel ohne Steckverbinder, 5-polig, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Unified Glare Rating CEN		19
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Komplett-Set Typ		All-in, Multi Lumen
Betriebsgerät inklusive	Ja			
Service Tag	Nein	Betrieb und Elektrik		
Portfolio	Better	Eingangsspannung		220-240 V
Garantiedauer	5 Jahre	Netzfrequenz		50 or 60 Hz
		Einschaltstrom		5,33 A
		Einschaltzeit		0,04 ms
		Systemleistung		38,5 23 W
		Leistungsfaktor (Bruchteil)		0.9
		Elektrischer Anschluss		Schnellsteckverbinder, 5-polig
		Kabel		Kabel ohne Steckverbinder, 5-polig
		Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B		73
		Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten		Nein
Lichttechnische Daten				
Lichtstrom	3.600 4.500 6.000 lm			
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K			
Nennlichtausbeute (Nom)	157 155 lm/W			
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80			
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß			
Optik	Breitstrahlend, Office-kompatibel			
Ausstrahlungswinkel Leuchte	80°			


CoreLine Anbauleuchten

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Betriebsgerät	Netzteil mit DALI-Schnittstelle
Steuerungsschnittstelle	DALI-regelbar
Konstanter Lichtstrom	Nein
DALI-Standard	DALI-2™
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Stahl
Reflektor-Material	Stahl
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Weiß
Ausführung optische Abdeckung	Mikroprismatische Linse
Gesamte Länge	1.200 mm
Gesamte Breite	200 mm
Gesamte Höhe	53 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	53 x 200 x 1200 mm
Schutzart (IP)	IP20/44 [Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,35 J verstärkt]
Montage	Oberfläche
Nettogewicht (Stück)	3,590 kg
Genehmigung und Anwendung	
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F- Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Umgebungstemperaturbereich	-10 bis +40 °C
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%


Anfängliche Farbsättigung	(0.38.0.38)SDCM<3
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	5 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L90
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L80
Daten zur Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
Enthaltener Kohlenstoff (A1-A3)	30,4 kg CO ₂ e
Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien	24,5 %
Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts	71,2 %
GWP gesamt B6 (kg CO ₂ eq) Deklarierte Einheit	Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energienmixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP gesamt B6 (kg CO ₂ eq) Funktionale Einheit	Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energienmixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit * 35.000 (Stunden) * Energiemix (kg CO ₂ - Äquivalent / kWh)
Produktdaten	
Bestell-Produktname	SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC
Gesamtbezeichnung des Produkts	SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC
Gesamt-Produktcode	872016976424899
Bestellcode	8720169764248
Material-Nr. (12NC)	911401841987
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169764248
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8720169764521

CoreLine Anbauleuchten

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - 911401841987

