



Lampada Ledinaire

BN021C LED10S/830 L600

Lampada Ledinaire, 10 W, L600 mm, 960 lm, 960 lm, 3000 K, Opale, IP20, TW1-ready

La gamma di apparecchi Ledinaire (BN021C) contiene una selezione dei prodotti piu' comuni in commercio che vengono forniti con gli elevati livelli di qualità Philips a un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente dal punto di vista energetico e conveniente, Ledinaire si installa in modo semplice e flessibile, con possibilità di creare linee di luce.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Colore sorgente luminosa	
Sorgente luminosa sostituibile	No	830 bianco caldo	
Numero di riduttori	1 unità	Tipo di ottica	
Driver incluso	Sì	Fascio extra largo	
Lighting Technology	LED	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	
Tier	Valore	170°	
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile	Fattore di abbagliamento UGR CEN	
Periodo di garanzia	5 anni	27	
Rating di sostenibilità	Unclassified		
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Flusso luminoso	960 960 lm	Tensione in ingresso	
Rosso saturo (R9)	<50	Da 220 a 240 V	
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Frequenza di linea	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	96 lm/W	50 or 60 Hz	
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Corrente di spunto	
		9 A	
		Tempo di spunto	
		0,001 ms	
		Consumo energetico	
		10 W	
		Fattore di potenza (frazione)	
		0.9	
		Connessione	
		Connettore 2 poli	
		Cavo	
		-	
		Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	
		10	
		Adatto per la commutazione casuale	
		Non applicabile	

Lampada Ledinaire

Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Cablaggio passante alimentazione	Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Interfaccia di controllo	-
= Emissione luminosa costante	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	586 mm
Larghezza complessiva	28,4 mm
Altezza complessiva	35,7 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	36 x 28 x 586 mm
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Peso netto (Pezzo)	0,090 kg
Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì

Marchio ENEC	-
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Rischio fotobiologico	0,2 m
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	0.43, 0.40, SDCM≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤5
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L65
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BN021C LED10S/830 L600
Nome completo prodotto	BN021C LED10S/830 L600
Full EOC	871951452787499
Descrizione codice locale	52787499
Codice d'ordine	52787499
Codice materiale (12NC)	911401842082
Codice locale	52787499
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514527874
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8719514527973

Disegno tecnico



Lampada Ledinaire

