



Ledinaire Réglette BN021C

BN021C LED25S/840 L1500

Ledinaire Réglette BN021C, 24 W, L1500 mm, 2600 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. La gamme comporte des versions avec module LED intégré (BN013C) et avec tubes LED (BN060C).

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Source lumineuse remplaçable	Non	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	168°
Nombre d'appareillages	1 unité	Indice UGR	27
Driver inclus	Oui	Fonctionnement et électricité	
Type de lampe	LED	Tension d'entrée	220 à 240 V
Valeur ajoutée	Economique	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Garantie	5 ans	Courant d'appel	16,8 A
Évaluation de la durabilité	-	Durée courant d'appel	0,001 ms
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	24 W
Flux lumineux	2 600 lm	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Rouge saturé (R9)	<50	Connexion	Connecteur plug-in 2 pôles
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Câble	-
Efficacité lumineuse (nominale)	108 lm/W	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	10
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Température de couleur	840 blanc neutre	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Type d'optique	Faisceau ultra-extensif	Câblage traversant	Connexion simple et cache amovible disponible pour le

Ledinaire Réglette BN021C

	câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)
--	--

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	1 486 mm
Largeur totale	28,4 mm
Hauteur totale	35,7 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	36 x 28 x 1486 mm
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Poids net (pièce)	0,210 kg

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflamabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui

Marquage ENEC	-
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Spécification des risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	0,38, 0,38, SDCM≤5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCM≤5


Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L65

Données du produit

Nom du produit de la commande	BN021C LED25S/840 L1500
Nom de produit complet	BN021C LED25S/840 L1500
Code EOC	871951452792899
Code de commande	52792899
Code 12NC	911401842582
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514527928
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514528024

Schéma dimensionnel



Ledinaire Réglette BN021C

