



Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire

BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB

Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire, 400 W, 637 mm x 52mm, 48000 lm, 4000 K, CRI80, Simmetrica

637 mm x 52mm, Alluminio pressofuso, Alluminio e grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 48000 lm, 400 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Simmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, 6/4 kV kV, Cavo 1,0 m a 3 poli, senza spina, Cavi a terminali liberi

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	-
Numero di riduttori	2 unità
Driver incluso	Sì
Tipo di motore sorgente luminosa	LED
Service tag	No
Tier	Valore
Periodo di garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0
Flusso luminoso	48.000 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	120 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	110°
Tipo di ottica aree esterne	Simmetrica
Superficie di proiezione effettiva	0,221 m²
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Corrente di spunto	130 A
Tempo di spunto	0,05 ms

Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire

Consumo energetico	400 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Cavi a terminali liberi
Cavo	Cavo 1,0 m a 3 poli, senza spina
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	6
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Protezione da sovratensioni (comune/ differenziale)	6/4 kV kV

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Interfaccia di controllo	-
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	Policarbonato
Materiale ottico	Vetro
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temprato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Alluminio e grigio
Dispositivo di montaggio	Staffa di montaggio
Forma copertura ottica/lenti	Piatta
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	637 mm
Larghezza complessiva	449 mm
Altezza complessiva	52 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	52 x 449 x 637 mm
e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]

Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [6 J]
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Installazione	Parete Staffa montaggio a parete
Tipo copertura ottica	Vetro piano
Peso netto (Pezzo)	8,500 kg

Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C

Intervallo temperatura ambiente	Da -25 °C a 50 °C
---------------------------------	-------------------

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.380,0.380) SDCMs5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	0

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L70

Dati sulla sostenibilità

Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.
Carbonio incorporato (A1-A3)	219 kg CO ₂ e
Rapporto materiale non vergine del prodotto	13,1 %
Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito	67,3 %
GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata	Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh)
GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale	Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh)

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB
Nome completo prodotto	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB
Full EOC	872016976649599
Descrizione codice locale	76649599
Codice d'ordine	76649599
Codice materiale (12NC)	911401844187
Codice locale	76649599
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169766495
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
EAN/UPC - Case	8720169766532

Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire

Disegno tecnico

