



Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire

BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB

Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire, 500 W, 692 mm x 52mm, 60000 lm, 4000 K, CRI80, Simmetrica

Cerchi un proiettore potente e affidabile per le tue esigenze di illuminazione esterna? Non cercare oltre: ecco il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato! Con una potenza di emissione fino a 60.000 lm, questo proiettore è davvero potente. La sua tecnologia LED di alta qualità garantisce un'eccezionale efficienza energetica, con un'efficienza del sistema di 120 lm/W. Il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato vanta anche una durata impressionante, con una classe di protezione di Classe I e un grado di protezione IP65. La sua struttura robusta e la classificazione IK08 lo rendono adatto anche agli ambienti esterni più difficili. Il nostro proiettore fornisce una luce brillante e naturale che valorizza l'aspetto e l'atmosfera di qualsiasi spazio esterno. Grazie alla distribuzione simmetrica della luce, è ideale per l'illuminazione di facciate di edifici e di spazi aperti. Questo sistema di illuminazione è affidabile e costante. Il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato è disponibile in quattro diversi formati. Grazie alla staffa di montaggio universale inclinata e al cavo preassemblato, l'installazione è rapida e semplice. Aggiorna subito il tuo sistema di illuminazione per esterni con il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato: la combinazione perfetta di potenza, efficienza e stile.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	-
Numero di riduttori	2 unità
Driver incluso	Sì

Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire

Tipo di motore sorgente luminosa	LED
Tier	Valore
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
Periodo di garanzia	5 anni
Rating di sostenibilità	Unclassified

Dati tecnici di illuminazione

Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0
Flusso luminoso	60.000 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	120 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	110°
Tipo di ottica aree esterne	Simmetrica
Superficie di proiezione effettiva	0,270 m²

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Corrente di spunto	140 A
Tempo di spunto	0,05 ms
Consumo energetico	500 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
ConneSSIONE	Cavi a terminali liberi
Cavo	Cavo 1,0 m a 3 poli, senza spina
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	5
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	6/4 kV kV

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Interfaccia di controllo	-
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	Policarbonato
Materiale ottico	Vetro
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temprato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Alluminio e grigio
Dispositivo di montaggio	Staffa di montaggio
Forma copertura ottica/lenti	Piatta

Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	692 mm
Larghezza complessiva	491 mm
Altezza complessiva	52 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	52 x 491 x 692 mm
e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [6 J]
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Installazione	Parete Staffa montaggio a parete
Tipo copertura ottica	Vetro piano
Peso netto (Pezzo)	10,000 kg

Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	-
Conformità a RoHS EU	Si
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da -25 °C a 50 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.380,0.380) SDCM≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	0

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L70

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB
Nome completo prodotto	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB
Full EOC	872016976650199
Descrizione codice locale	76650199
Codice d'ordine	76650199
Codice materiale (12NC)	911401844287
Codice locale	76650199
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169766501
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
EAN/UPC - Case	8720169766549

Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire

Disegno tecnico

