

Proyector Essential BVP150

BVP150 LED42/CW 120-277V 50W

50 W, Negro

El proyector Essential LED es muy eficaz con la tecnología LED más reciente, lo que logra ahorros sustanciales de energía en comparación con proyectores convencionales

Advertencias y seguridad

- El proyecto no se debe usar o almacenar en entornos no agresivos con la presencia de azufre, cloro, etc.

Datos del producto

Información general	
Código de la línea de lámparas	-
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	4.250 lm
Ángulo de inclinación estándar post-top	-
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	-
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85 lm/W
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	>80
Ampliación de haz de luz de la luminaria	100° x 120°

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Corriente de irrupción	3,8 A
Tiempo de irrupción	0,014 ms
Consumo de energía	50 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 0,2 m sin enchufe
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	21

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Proyector Essential BVP150

Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Salida lumínica constante	No

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Negro
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Altura total	175 mm
Área proyectada efectiva	0,025 m²

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]
Protección contra sobretensión (común/ diferencial)	Nivel de protección contra sobretensión hasta 2 kV
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L70B50	30.000 hora(s)

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP150 LED42/CW 120-277V 50W
Nombre del producto completo	BVP150 LED42/CW 120-277V 50W
Full EOC	871951450524799
Código del pedido	911401846581
N.° de material (12NC)	911401846581
Numerador: cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,600 kg
EAN/UPC: producto/caja	8719514505247
Numerador: paquetes por caja externa	24
EAN/UPC - Caja	8719514505506

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.