



# CoreLine Wall-mounted

## WL140V LED12S/830 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 12 W, D390 mm, 1275 lm, 3000 K, IP65

CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangsruiden zoals hallen en trappenhuizen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.

### Product gegevens

Algemene informatie		Optiektype	
Lichtbron vervangbaar	Ja	Bundelspreiding armatuur	Symmetrisch
Aantal VSA's	1 unit	Unified Glare Rating (UGR)	120° x 120° 22
Driver/VSA inbegrepen	Ja		
Lamptype	LED	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Waardeschaal	Beter	Ingangsspanning	220-240 V
Garantieperiode	5 jaar	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Sustainability rating	-	Aanankelijk energiegebruik CLO	- W
		Average CLO power consumption	- W
		Aanloopstroom	14 A
		Aanlooptijd inschakelpiek	0,007 ms
Gegevens lichttechniek		Energieverbruik	12 W
Lichtstroom	1.275 lm	Arbeidsfactor	0.9
Verzadigd rood (R9)	<50	Aansluiting	Insteekconnector, 6-polig
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Kabel	-
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	105 lm/W	Aantal producten op MCB van 16 A type B	32
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
Bundelhoek lichtbron	120 graden		
Kleur lichtbron	830 warmwit		

## CoreLine Wall-mounted

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Totale harmonische vervorming	20 %

### Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	Voedingsunit (aan/uit)
Lichtregeling	-
Constante lichtopbrengst	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflector materiaal	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale hoogte	85 mm
Totale diameter	390 mm
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Nettogewicht (per stuk)	1,500 kg

### Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificatie van fotobiologisch risico	0,2 m
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C

### Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.4338,0.4030) SDCM <3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤3


### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	-
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	-
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	-

### Productgegevens

Productnaam voor bestelling	WL140V LED12S/830 PSU WH
Volledige productnaam	WL140V LED12S/830 PSU WH
Full EOC	871951452871099
Bestelcode	8719514528710
Materiaalnr. (12NC)	911401847382
Lokale code	8719514528710
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514528710
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514528871

## Maatschets



## CoreLine Wall-mounted

