



CoreLine Regletta

BN126C LED64S/830_40 WIA L1200

CoreLine Regletta, All-in, 45.5 W, L1200, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Opale, IP20/40, EL-ready

L1200, Metallo-Plastica, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver wireles Interact System Ready, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Warnings and safety

- Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 & e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto, consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione
- La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Numero di riduttori	1 unità	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	140 lm/W
Driver incluso	Sì	Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Service tag	Sì	Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo, 840 bianco neutro
Tier	Performance	Tipo di ottica	Simmetrica
Periodo di garanzia	5 anni	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	120°
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di abbagliamento UGR CEN	25
Flusso luminoso	6.400 lm	Tipo All-in	All-in, Multi Color Temperature
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 4000 K		


CoreLine Regletta

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	14,4 A
Tempo di spunto	0,579 ms
Consumo energetico	45,5 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione 3 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	9
Adatto per la commutazione casuale	No
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Cablaggio passante alimentazione	Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Driver wireless Interact System Ready
Interfaccia di controllo	Wireless
= Emissione luminosa costante	No
Connettività	Interact Ready
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Metallo-Plastica
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	1.135 mm
Larghezza complessiva	65 mm
Altezza complessiva	65 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	65 x 65 x 1135 mm
e una gestione termica	IP20/40 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK04 [0,5 J standard plus]
Installazione	Soffitto Superficie A sospensione Staffa montaggio a parete
Peso netto (Pezzo)	1,110 kg
Funzionamento di emergenza	
Flusso in emergenza	300 lm
Emergenza centralizzata	No


Illuminazione di emergenza	Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)
Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	-10%,+15%
Cromaticità iniziale	(0.43,0.40) SDCM≤3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤3
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	10 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L80
Dati sulla sostenibilità	
Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200
Nome completo prodotto	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200
Full EOC	872016976836999
Descrizione codice locale	76836999
Codice d'ordine	76836999
Codice materiale (12NC)	911401850187
Codice locale	76836999
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169768369
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	8
EAN/UPC - Case	8720169768444

CoreLine Regletta

Disegno tecnico



Fotometrie



Polar Normal (separate) - 911401850187

