



# CoreLine Batten

## BN126C LED64S/830\_40 WIA L1200

CoreLine Batten, All-in, 45.5 W, L1200, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Opaliserad, IP20/40, EL-ready

L1200, Metall-plast, Vit, Signalvit (RAL9003), Trådlöst Interact System Ready-drivdon, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM $\leq$ 3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej), Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

### Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

### Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Antal driftdonsenheter	1 enhet		>80
Driftdon ingår	Ja	Ljuskällans färg	830 varmvitt, 840 neutralvitt
Värde trappa	Prestanda	Optiktyp	Symmetrisk
Garantitid	5 år	Armaturens ljusfördelning	120°
		Enhetlig bländmärkning	25
		Allt-i-ett-typ	All-in, Multi Color Temperature
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Ljusstöde	6 400 lm	Ingångsspänning	220–240 V
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 4000 K	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	140 lm/W		

# CoreLine Batten

Ingående ström	14,4 A
Ingåendetid	0,579 ms
Strömförbrukning	45,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	9
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Genomgående kabel	Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Trådlöst Interact System Ready-drivdon
Styrgränssnitt	Trådlös
Konstant ljusflöde	Nej
Anslutningsmöjligheter	Interact Ready

## Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Metall-plast
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	1 135 mm
Total bredd	65 mm
Total höjd	65 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	65 x 65 x 1135 mm
Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Fingerskyddad; kabelskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK04 [0.5 J standard plus]
Montering	Tak Utanpåliggande montering Nedpendlad montering Fäste för väggmontering
Nettovikt (styck)	1,110 kg

## Nöddrift

Nödljusflöde	300 lm
Central nödbelysning	Nej
Nödbelysning	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

## Användning och godkännande

Glödträdtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	-10%, +15%
Initial kromaticitet	(0.43,0.40) SDCM≤3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips)	SDCM≤3

## Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	L80

## Hållbarhetsdata


Sustainability rating	Unclassified
Reparationsklass	Reparationsklass D, den här produkten är inte avsedd att repareras.

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200
Fullständigt produktnamn	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200
Full EOC	872016976836999
Beskrivning av lokal kod	7028359
Beställningsnummer	911401850187
Materialnummer (12NC)	911401850187
Lokal kod	7028359
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169768369
Räknare - antal förpackningar per kartong	8
EAN/UPC - Hölje	8720169768444

# CoreLine Batten

## Måttskiss



## Fotometriska data



Polar Normal (separate) - 911401850187

