



CoreLine Batten

BN126C LED64S/830_40 PSD L1200

CoreLine Batten, All-in, 45.5 W, L1200, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Opaliserad, IP20/40, EL-ready

L1200, Metall-plast, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM \leq 3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej), Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Produktdata

Allmän information	
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja
Värde trappa	Prestanda
Garantitid	5 år
Ljusteknik	
Ljusstöde	6 400 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 4000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	140 lm/W
Färgåtergivningsindex	>80
Ljuskällans färg	830 varmvitt, 840 neutralvitt
Optiktyp	Symmetrisk
Armaturens ljusfördelning	120°
Enhetlig bländmärkning	25
Allt-i-ett-typ	All-in, Multi Color Temperature
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V

CoreLine Batten

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	14,4 A
Ingäendetid	0,579 ms
Strömförbrukning	45,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	9
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Genomgående kabel	Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej
DALI-standard	DALI-2™

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Metall-plast
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	1135 mm
Total bredd	65 mm
Total höjd	65 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	65 x 65 x 1135 mm
Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Fingerskyddad; kabelskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK04 [0,5 J standard plus]
Montering	Tak Utanpåliggande montering Nedpendlad montering Fäste för väggmontering
Nettovikt (styck)	1,110 kg

Nöddrift

Nödljusflöde	300 lm
Central nödbelysning	Nej
Nödbelysning	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Användning och godkännande

Glödträdtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	-10%,+15%
Initial kromaticitet	(0,43,0,40) SDCM≤3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips)	SDCM≤3

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	L80

Hållbarhetsdata


Sustainability rating	Unclassified
Reparationsklass	Reparationsklass D, den här produkten är inte avsedd att repareras.

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200
Fullständigt produktnamn	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200
Full EOC	872016976837699
Beskrivning av lokal kod	7028357
Beställningsnummer	911401850287
Materialnummer (12NC)	911401850287
Lokal kod	7028357
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169768376
Räknare - antal förpackningar per kartong	8
EAN/UPC - Hölje	8720169768451

CoreLine Batten

Måttskiss



Fotometriska data



Polar Normal (separate) - 911401850287

